

## Typ SL

### Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden

- zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, Gefahrstoffverordnung
- herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

## Säure- und Laugenschrank Typ SL, in Höhe 600 oder 800 mm

- Unterbauschrank aus hochbeständigen melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- platzsparend und sicher
- gleichmäßige Entlüftung der Kammer über einen Anschluss-Stutzen (NW 50) auf der Schrankrückwand

### Höhe 600 mm



Säuren- und Laugenschrank Typ SL 62 mit 2 Auszügen (Unterbausockel optional lieferbar), Bestell-Nr. 158-061-J0

Säuren- und Laugenschrank Typ SL 112 mit 1 Auszug pro Kammer (Unterbausockel optional lieferbar), Bestell-Nr. 136-862-J0



Säuren- und Laugenschrank Typ SL 114 mit 2 Auszügen pro Kammer (Unterbausockel optional lieferbar), Bestell-Nr. 136-864-J0

4 Auszüge, zusätzlich rechtes Fach zur Materialablage, Typ SL 1404

### Höhe 800 mm

- für die Lagerung von großen Gebinden (2,5 L)

**NEU**

Praktisch ist die neue Höhe von 800 mm, Typ SL 602



Kompakte Abmessungen - mit der Höhe von 800 mm haben Sie besseren Zugriff auf die kleinen Gebinde, Typ SL 1104

**i** Tablarauszüge inkl. DIBT zugelassener Auffangwannen

## Säure- und Laugenschrank Typ SL, in Höhe 1970 mm

- Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
- komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
- gleichmäßige Entlüftung der Kammern über einen Abluftstutzen (NW 75)
- korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
- abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Säuren- und Laugenschrank Typ SL 1208 / 1212, wahlweise mit 8 oder 12 Auszügen.



Säuren- und Laugenschrank Typ SL 606 - inkl. 6 Tablarauszügen

**Bestell-Nr. 117-054-J0**

Typ	SL 62	SL 602	SL 112	SL 114	SL 1404	SL 1104
Ausstattung	2 Tablarauszüge	2 Tablarauszüge	2 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	590 x 570 x 600	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 800
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11	11	11	11	11
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25	25	25	25
Gewicht [kg]	60	73	88	98	112	108
Bestellnummer Türanschlag: links	158-061-J0	-	-	-	-	-
Bestellnummer Türanschlag: rechts	158-064-J0	235-880-J0	-	-	-	-
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	-	-	136-862-J0	136-864-J0	235-878-J0	235-879-J0
<b>Zubehör</b>						
Bestellnummer Unterbausockel, Höhe 30 mm	158-071-J0	158-071-J0	133-467-J0	133-467-J0	133-471-J0	133-467-J0

Typ	SL 604	SL 606	SL 1208	SL 1212
Ausstattung	4 Tablarauszüge	6 Tablarauszüge	8 Tablarauszüge	12 Tablarauszüge
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Maße außen B x T x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11	11	11
Gewicht [kg]	169	178	277	297
Bestellnummer Türanschlag: links	117-052-J0	117-054-J0	-	-
Bestellnummer Türanschlag: rechts	117-053-J0	117-055-J0	-	-
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	-	-	158-058-J0	158-059-J0