

CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4

RC132V | CORELINE PANEL - 840 neutraalwit - Voedingsunit

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsspanning	220-240 V
Aantal VSA's	1 unit	Line Frequency	50 or 60 Hz
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Code productfamilie	RC132V [CORELINE PANEL]	Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Lighting Technology	LED	Average CLO power consumption	- W
Waardeschaal	Prestaties	Energieverbruik	34 W
Eisen aan armatuurontwerp		Aanloopstroom	16 A
Lichtstroom	3.600 lm	Aanlooptijd	0,2 ms
Verzadigd rood (R9)	<50	Vermogensfactor (fractie)	0.9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Aansluiting	4-polige plug-in connector, Wago
Lichtrendement (nominaal)	106 lm/W	Kabel	-
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Flikkerwaarde (PstLM)	1		
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4		
Bundelhoek van lichtbron	- graden		
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		
Optiektype	Lichthoek 120°		
Bundelspreiding armatuur	120°		
Unified Glare Rating CEN	22		

CoreLine Panel

Bedrading	
Connectortype	Wieland
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	White
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.195 mm
Totale breedte	295 mm
Totale hoogte	69 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	69 x 295 x 1195 mm
Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar

Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden


Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Full EOC	872016901381000
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4
Bestelcode	01381000
Lokale code	01381000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910505102361
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4
EAN/UPC - Case	8720169013810



Maatschets



CoreLine Panel

