



## Chemikalienschrank Easy, mit Flügeltüren

- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)



- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- ausgestattet mit 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



Der bewährte Allrounder für die preisleistungsorientierte Lagerung.

Chemikalienschrank Easy - der Allrounder für Werkstatt und Labor. Die Kombination von Einlegeböden und Bodenwanne bietet sicheren Lagerraum, ganz in der Nähe des Arbeitsplatzes.


Materialschränke ohne Auffangwannen

siehe Seite **680**



Typ	CS 103
Ausstattung	3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	30
Bestellnummer	201-936-J9
ZUBEHÖR	
Bestellnummer Zusätzlicher Einlegeboden	206-953-J9
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-122-J9
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-325-J9

### ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN



Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evt. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).



zusätzliche Auffangwanne