



SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A, 8x M8, Schutzart IP67

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IO-Link DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A
HW-Funktionsstand	FS01
Firmware-Version	V1.0.x
Herstellerkennung (VendorID)	42
Geräteerkennung (DeviceID)	229382
Engineering mit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IODD-Datei</li> </ul>	Ja
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennwert (DC)</li> <li>• zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)</li> <li>• zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)</li> <li>• Verpolschutz</li> </ul>	24 V; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters 18 V 30 V Ja; gegen Zerstörung
Lastspannung 2L+	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennwert (DC)</li> <li>• zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)</li> <li>• zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)</li> <li>• Verpolschutz</li> </ul>	24 V; Versorgung aus 2UA+ des IO-Link Masters 20,4 V 28,8 V Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	15 mA; ohne Last
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	8; Versorgung aus 2UA+ des IO-Link Masters
24 V-Geberversorgung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluss-Schutz</li> <li>• Ausgangsstrom, max.</li> </ul>	Ja; je Modul, elektronisch 0,7 A; Summenstrom aller Geber (abhängig von der Versorgung des IO-Link Masters über 2UA+)
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,3 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4; parametrierbar als DIQ
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge	
alle Einbaulagen	
— bis 55 °C, max.	4
Eingangsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennwert (DC)</li> <li>• für Signal "0"</li> </ul>	24 V -3 ... +5 V

• für Signal "1"	+11 ... +30 V
<b>Eingangsstrom</b>	
• für Signal "1", typ.	3 mA
<b>Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)</b>	
für Standardeingänge	
— bei "0" nach "1", min.	1,2 ms
— bei "0" nach "1", max.	4,8 ms
— bei "1" nach "0", min.	1,2 ms
— bei "1" nach "0", max.	4,8 ms
<b>Leitungslänge</b>	
• ungeschirmt, max.	30 m
<b>Digitalausgaben</b>	
Anzahl der Ausgänge	8; 4 DQ fest, 4 DIQ parametrierbar
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
• Ansprechschwelle, typ.	0,7 A
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-50 V)
<b>Schaltvermögen der Ausgänge</b>	
• bei Lampenlast, max.	5 W
<b>Lastwiderstandsbereich</b>	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ
<b>Ausgangsspannung</b>	
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)
<b>Ausgangsstrom</b>	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
<b>Schaltfrequenz</b>	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz
<b>Summenstrom der Ausgänge</b>	
• Strom je Modul, max.	4 A
<b>Leitungslänge</b>	
• ungeschirmt, max.	30 m
<b>Geber</b>	
<b>Anschließbare Geber</b>	
• 2-Draht-Sensor	Ja
— zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
<b>IO-Link</b>	
IO-Link Protokoll 1.1	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	38,4 kBaud (COM2)
Zykluszeit, min.	2,4 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	1 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	1 byte
unterstützte IO-Link Profile	allgemeines Profil
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m
<b>Anschluss der IO-Link Devices</b>	
• Porttyp B	Ja
<b>Alarmer/ Diagnosen/ Statusinformationen</b>	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
<b>Alarmer</b>	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
<b>Diagnosen</b>	
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M; Geberversorgung nach M; modulweise
<b>Diagnoseanzeige LED</b>	
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
<b>Potenzialtrennung</b>	
zwischen den Lastspannungen	Ja

<b>Potenzialtrennung Kanäle</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwischen den Kanälen</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik</li> </ul>	Ja
<b>Isolation</b>	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
Schutzart IP	IP65/67
<b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
<b>Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance Level nach ISO 13849-1</li> </ul>	PL d
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategorie nach ISO 13849-1</li> </ul>	Kat. 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIL gemäß IEC 62061</li> </ul>	SIL 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmerkung zu sicherheitsgerichteter Abschaltung</li> </ul>	<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632">https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632</a>
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	55 °C
<b>Anschlusstechnik</b>	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M8, 3-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für IO-Link	M12, 5-polig, A-kodiert
<b>Maße</b>	
Breite	30 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
<b>Gewichte</b>	
Gewicht, ca.	125 g

letzte Änderung:

16.08.2023 