

1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm

LB 17-11 125

Bestell-Nr. 447.625



1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm

- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- + Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
- + Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- + Mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Kompakte und ergonomische Bauform
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + Arretierbarer Schiebeschalter
- + Spindelarretierung
- + SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- + Hochwertiger, kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen

Technische Attribute

Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Leistungsaufnahme	1700 Watt
Leistungsabgabe	1050 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	340 x 105 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Grundausrüstung

1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
1 SoftVib-Handgriff	316.857
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080

Zubehör

Schutzhaube Trennen

Bestell-Nr. 437.069



Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Schutzhaube zum Trennen, passend für L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Schutzhauben-Deckel

Bestell-Nr. 446.041



Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Absaughaube

Bestell-Nr. 445.479



Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Schutzhaube mit abnehmbarem Randsegment

Bestell-Nr. 452.572




Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Verpackungseinheit	1

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Schutzhaube und Diamantschleiftellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1400 Watt empfohlen. Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

Stirnlochschlüssel

Bestell-Nr. 100.110



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zubehör

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085




Technische Attribute	
Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Koffereinlage

Bestell-Nr. 414.204



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1400 Watt (außer L 3406 VRG).

Zubehör

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 316.857



Technische Attribute

Typ	M 8
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 325.376



Technische Attribute

Typ	M 8
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Zubehör

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Bestell-Nr. 349.046



Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Bestell-Nr. 349.038




Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Zubehör

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Bestell-Nr. 358.606



Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Korn	medium
Verpackungseinheit	5

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Zubehör

Kehlnahtscheibe

Bestell-Nr. 358.711



Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 6 x 22,2
Korn	6 A medium
Verpackungseinheit	10

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehl­nähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

Kehlnahtscheibe

Bestell-Nr. 358.703



Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 6 x 22,2
Korn	3 S fine
Verpackungseinheit	10

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehl­nähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

Zubehör

Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Bestell-Nr. 124.516



gewellt, Aufnahme M 14

Technische Attribute

Abmessung in mm	60 Ø
Verpackungseinheit	1

Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

Bestell-Nr. 124.524



gezopft, Aufnahme M 14

Technische Attribute

Abmessung in mm	65 Ø
Verpackungseinheit	1

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 313.459



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.