

KOHLER®



PERFORM 3000 C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM

PRODUKT VORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

PERFORM 3000 C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	2,8
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	4,1
Verbr. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	3,2
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	67

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	208
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	65
Breite (cm)	51
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	45

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	66
Breite (cm)	52,5
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	47
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	580



KOHLER®

14 janv.. 24

PERFORM 3000 C5 RCD - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER PERFORM

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
R05M	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
3499231002575	RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
RKS1	RKS1 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH270
RHO	RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel
RBAC	RBAC - Abnehmbarer Aufbewahrungsbehälter, der an der Oberseite der Gruppe befestigt werden kann
RKD1	RKD1 - Set mit 2 abnehmbaren Differenzialschutzadaptern für Haushaltssteckdosen 16A
3499231000762	RLIFT1 - Zentraler Hebebügel für PERFORM 3000 - 3000 XL
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger
RRB1	Auffangbehälter