



Beschreibung:

Ablasshähne ECO mit roter DIN 60/61-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung
- unbelüftet
- besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 60/61 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426401 und 426501)

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	560500
GTIN	4007228560503
Zolltarif	39174000
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	natur
Gewicht (kg)	0,06

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Bruttogewicht VE (kg)	0,30
EAN Verpackungseinheit	4007228318012

Palette

Anzahl an Kartons	36
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,03

Kartons pro Lage	6
Brutto Gewicht Palette (Kg)	128,00