

## Blume Förderanlagen Durchgang für Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 50 mm, Bahn  
Länge x Breite 1 m x 700 mm,  
Achsabstand 100 mm, mit  
Scharnieren und Federausgleich



Artikelnummer: 133365

## Blume Förderanlagen Schwerlast-Rollenbahn - Einzelelement

### Durchgang

Durchgang für Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 700 mm
- Breite 780 mm
- Achsabstand 100 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 900 mm
- mit Scharnieren und Federausgleich
- hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutlänge min.	300 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Achsabstand	100 mm
Bahnkomponente	Durchgang	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	40 mm
Material Rolle	Stahl	Förderbahn Ausstattung	Scharniere, Federausgleich
Durchmesser Rolle	50 mm	Förderbahn Funktion	hochklappbar und

					dadurch als Sperre nutzbar
Bahnlänge	1 m		Material Rahmen	Stahl	
ausziehbar	nein		Rahmenoberfläche	verzinkt	
Bahnbreite	700 mm		Rahmenform	U-Profil	
Breite	780 mm		Gewicht	40 kg	
Fördergutbreite bis	900 mm				