

LED-LUX (verbesserte Ausführung)

Jetzt mit 20 Hochleistungs-SMDs



5 Jahre Garantie
 auf die LED-Einheit



Highlights

- ✓ **Helles, gleichmäßiges Licht**
 - 20 Hochleistungs-SMDs auf Hochglanzreflektor
 - Lichtausbeute: 620 Lumen
 - Sehr breiter Lichtkegel dank 120° Abstrahlwinkel
 - Geringe Leistungsaufnahme

- ✓ **Für den harten Arbeitseinsatz geeignet**
 - Schutzrohr aus schlagfesten CAB
 - Öl-, Benzin- und UV-beständig
 - 5m Gummi-Flex Zuleitung
 - Kerbschlag- und Säurefest
 - Alle Einzelteile wechselbar

- ✓ **Perfekte Handhabung**
 - Kein Wegrollen möglich
 - Schlanke Bauweise
 - Haken mit Verdrehschutz



Technische Daten

Art.-Nr. 180620-00
 Driver (EVG), 220-240 Volt AC 50-60 Hz., Pv=1,9 W
 Zuleitung 5000 mm HO5RN-F 2X1mm² (FLEX) mit Konturenstecker
 Wechselbare LED-Einheit mit 20 langlebige Hochleistungs-LEDs (Seoul)
 Farbtemperatur 7000 K und Hochglanzreflektor
 Lichtleistung: 620 Lumen (103 lm/W) = 750 Lux auf 0,5 m
 Laser Klasse 1, Schutzklasse II, F-Kennzeichnung, IP 64,
 EN 60598-1, EN 60598-2-8, EN 55015, EN 60825-1
 CE, ENEC 24, TÜV-GS