

ASI45 – Hydraulischer Akkusneider bis Ø 45 mm

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln mit und ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 45mm.

Eigenschaften:

- leichte und kompakte Konstruktion
- klappbarer Schneidkopf um 360° drehbar
- Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik
- Druckentlastungstaste im Einhandbetrieb von beiden Seiten zu betätigen (Links- und Rechtshänder)
- ergonomischer Griff mit ausgewogener Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Gehäuse, Griffhülse und Druckentlastungstaste vollständig aus isolierendem und stossfestem Kunststoffmaterial
- Schneidbereich: 45 mm
- Schneidkraft: 60 kN
- Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa)
- Gewicht lose: ca. 4,9 kg

Elektronikmodul (Funktionen und Anzeigen):

- permanente Akku-Ladezustandskontrolle mittels 10 Balken-LED (7 grüne + 2 orange + 1 rote LED)
- Multifunktions-Leuchtdiode (3-Farben LED) für:
 - Überwachung des Arbeitsvorganges und Zustandsanzeige: (grün= ok; orange= Wartung/Service; rot= Störung)
 - Überwachung und Anzeige des nächsten Service-Intervalls
 - Fehleranzeige bei evtl. Störungen (bei Überlastung, Überstrom, Übertemperatur, usw.)

Set-Bestückung:

- Hydraulische Akkusneider
- Akku 14,4V/2,6Ah Li-Ion – RA9
- Ladegerät – LG7
- Handschlaufe für Transport und Sicherheit
- Kunststoffkoffer
- Tragegurt - TG2



Kunststoffkoffer – KKAS1

Einsatzbereich:		Zugfestigkeit	Ø 28 mm	Ø 29 mm	Ø 30 mm	Ø 31 mm	Ø 32 mm	Ø 33 mm	Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 37 mm	Ø 38 mm	Ø 39 mm	Ø 40 mm	Ø 41 mm	Ø 42 mm	Ø 43 mm	Ø 44 mm	Ø 45 mm	Ø 46 mm	
Kupfer	Seil und Kabel	<410																				
Aluminium	Seil und Kabel	<200																				
	Voll	<340																				
Alu/Stahl	Seile	<1800																				

Einsatzbereich:		Zugfestigkeit	Ø 9 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm	Ø 17 mm	Ø 18 mm	Ø 19 mm	Ø 20 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm	Ø 23 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm	Ø 27 mm	Ø 28 mm	
Kupfer	Voll	<250																				
	Voll	<300																				
Aluminium	Voll	<160																				
Aldrey	Kabel	<340																				
Stahl	Seile feindrätig (>200 Drähte)	<180																				
	Voll	<420																				
	Voll	<600																				
	Seile	<2200																				

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	Abmessungen	⚖
Akkusneider hydr. 45mm im Set	25851001	ASI45	610 x 400 x 140 mm	ca. 8,1 kg
Ersatzteile				
bewegliches Messer für Schneidkopf	25842094	SMI45		ca. 130 g
feststehendes Messer für Schneidkopf	25842093	GMI45		ca. 100 g