


## Dociskacze poziome • z przylgą kątową

23330.1024



### Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu.

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

### Materiał

#### Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

#### Nit

- Stal nierdzewna

#### Uchwyt

- tworzywo sztuczne

#### Śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

#### Nasadka mocująca


- Guma, czarna

### Więcej informacji

#### Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

### Rysunek



Informacje do zamówienia

| Rozmiar nominalny | śruba mocująca | Wymiary        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Siła trzymania |                | α              |  |  | Nr art. |     |            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|
|                   |                | d <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | h <sub>5</sub> | h <sub>5</sub> | h <sub>6</sub> | h <sub>7</sub> | h <sub>8</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | min.                                                                                | maks                                                                                |         |     |            |
|                   |                | minmaks        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                     |                                                                                     |         |     |            |
|                   |                | [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [kN]           |                |                |                                                                                     | [°C]                                                                                |         | [g] |            |
| Stal              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                     |                                                                                     |         |     |            |
| 4                 | M8 x 45        | 6,8            | 42,5           | 8              | 28,5           | 86,5           | 86             | 70             | 15             | 5              | 16             | 24             | 7              | 38             | 206            | 59             | 6,5            | 37             | 1,8            | 2,5            | 90°                                                                                 | -10                                                                                 | 80      | 400 | 23330.1024 |

Akcesoria

|                                                                                   | d <sub>2</sub> |     | Nr art.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
|                                                                                   | [mm]           | [g] |            |
| śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)                              |                |     |            |
|  | M8 x 45        | 38  | 23330.9005 |

Zgodność

- Zgodny z RoHS**  
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
- Nie zawiera substancji SVHC**  
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 11.07.2024.
- Nie zawiera substancji Propozycji 65**  
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Wolny od minerałów konfliktu**  
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.