



## Fiche technique | Numéro d'article: 770-995

Distributeur « h »; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 4 pôles;  
avec 3 cliquets de verrouillage; 100% protégé contre l'inversion; enfichable



[www.wago.com/770-995](http://www.wago.com/770-995)



### Description du produit :

#### Note:

Les connecteurs encastrables pour luminaires ou autres équipements ainsi que tous les types de distributeurs sont prééquipés de cliquets assurant le verrouillage des connecteurs mâles et femelles. Un cliquet de verrouillage supplémentaire est nécessaire uniquement dans le cas d'une « connexion volante » (mâle/femelle).

#### Indication sur la température d'utilisation continue:

-35°C à +85°C

Câble en PVC pour températures  $\leq 70^\circ\text{C}$  (y compris câbles sans halogène)

Parties isolantes pour températures  $\leq 105^\circ\text{C}$

Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas)

#### Données

#### Données électriques

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	25 A
Légende Données de référence	(III / 3) $\hat{=}$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données de raccordement

Nombre de pôles	4
Nombre total des potentiels	4
Fonction de mise à la terre	with preceding GND contact

### Données géométriques

Pas	10 mm (0.394 inch)
Largeur	40 mm / 1.575 inch
Hauteur	32,7 mm / 1.287 inch
Profondeur	51 mm / 2.008 inch

### Données mécaniques

Détrompage	A
Force d'enfichage d'une connexion par enfichage	env. 20 à 70 N (en fonction du nombre de pôles)
Force de maintien d'une connexion par enfichage	avec verrouillage : > 80 N
Force de séparation d'une connexion par enfichage	sans verrouillage : environ 20 à 70 N (selon le nombre de pôles)
Type distributeur	Distributeur en h unidirectionnel
Impression	N 2 L 1 L'
Indice de protection	IP20
Repérage du potentiel	N 2/L 1/L'

### Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles/connecteurs mâles
Protection contre l'inversion	Yes
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage
Cliquet de verrouillage	yes
Number of locking levers	3

### Données du matériau

Couleur	blanc
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre avec finition de surface

Charge calorifique	0.549 MJ
Poids	32.035 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454997236
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	20 (WINSTA)

### Autorisations / certificats

#### Approbations UL


Logo	Approbation	Nom du certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

### Produits correspondants

#### assembling

	N° art.: 770-624 Plaque de montage; pour distributeur	<a href="http://www.wago.com/770-624">www.wago.com/770-624</a>
	N° art.: 770-674 Plaque de montage; pour distributeur	<a href="http://www.wago.com/770-674">www.wago.com/770-674</a>

#### protection

	N° art.: 770-201 Pièce de raccordement; pour connecteur femelle; 12 pôles; divisible	<a href="http://www.wago.com/770-201">www.wago.com/770-201</a>
	N° art.: 770-221 Pièce de raccordement; pour connecteur femelle; 12 pôles; divisible	<a href="http://www.wago.com/770-221">www.wago.com/770-221</a>
	N° art.: 770-360 Pièce de raccordement; pour fiche; 5 pôles; divisible	<a href="http://www.wago.com/770-360">www.wago.com/770-360</a>

### Téléchargements

#### Documentation

#### Bid Text

770-995



WINSTA MIDI 4-polig

Feb 8, 2016

DOC  
23,6 kB

Téléchargement

---

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 770-995

URL

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.