

Information produit

49 41 A31

Pince de précision pour circlips

Pour circlips extérieurs d'arbre

DIN 5254 B



- Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
- Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
- Très résistant lors d'une utilisation en continu et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure
- Charnière souple et précise
- Forgé
- Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile
- Tête de la pince éfilée pour un accès optimal à la pièce
- Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé
- Poignées gainées en plastique antidérapant
- DIN 5254 B; pointes coudées à 90°
- Avec limite d'écartement pour le montage normé selon DIN 471
- La vis d'arrêt réglable empêche une extension excessive des bagues
- Pointes rapportées: fil d'acier à ressorts, serti
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

MM $\angle 90^\circ$

Informations générales

Réf.	49 41 A31
EAN	4003773079620
Pince	grise atramentisée
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	272 g
Dimensions	210 x 42 x 14 mm
Norme	DIN 5254 B
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'arbre	Ø 40 – 100 mm
Pointes (diamètre)	2,3 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Ressort intégré: le ressort est protégé à l'intérieur de la charnière de précision vissée. Ne gêne pas pendant le travail, pas d'encrassement ni de perte