



Stich- und Kreissägen



Ersatzsägeblätter für die Sägen 4429 und 429

- Feinsägeblatt (12 Zähne/cm - rot), 6 Stück, Teile-Nr. 329-F500
- Grobsägeblatt (10 Zähne/cm - grau), 6 Stück, Teile-Nr. 329-C500



Robuster Öler, der ununterbrochen volle Leistung erbringt

(siehe Seite 28).

Stich- und Kreissägen
(bezogen auf 6,2 bar)

Modell	Freie Drehzahl 1/min	Sägeblatt- durchmesser mm	Sägeblatt- bohrung mm	Min / Max. Schnitttiefe mm	Max. Schnitttiefe bei 45° Schnitt mm	Anschlag pro Min.	Abmessungen L x B mm	Gewicht ohne Blatt kg	Anschluß- gewinde in	Mindest- Schlauchweite mm
S120-EU	2 050	305	25	35/111	102	–	L 505 x B 262	12,4	1/2	19*
S80-EU	4 000	210	16	5/76	64	–	L 350 x B 222	6,6	1/2	19*
SRA010A1-EU	–	–	–	Anschlag: 16 mm		1 600	L 438	3,7	1/4	8
4429	–	–	–	–	–	5 750	L 235	0,7	1/4	10
429	–	–	–	–	–	9 000	L 229	0,6	1/4	10

S120-EU ★★★★★

- Schwerstsägearbeiten in Beton, Metall und Holz.
- Leistungsstarker 3-PS-Motor brennt beim Abwürgen nicht durch.
- Mit Anschlag für Schnitttiefeinstellung.
- Integrierter Öler.



S80-EU ★★★★★

- Schwere Sägearbeiten in Beton, Metall und Holz.
- Leistungsstarker 2-PS-Motor brennt beim Abwürgen nicht durch.
- Mit Anschlag für Schnitttiefeinstellung.
- Integrierter Öler.



SRA010A1-EU ★★★★★

- Stichsäge zum Schneiden von Rohrleitungen, Leitungsschutzrohren, Holz, Metall und Kunststoff.
- Geschlossener Griff mit selbstarretierendem Drosselhebel für Sicherheit des Bedieners.
- Drehbarer Abluftdeflektor als Standardausstattung - Abgeleitete Ablufführung als Sonderausstattung.
- Geeignet für Sägeblätter im "Universal"-Format.



4429 ★★★

- Schneidet anspruchsvolle Formen und Rundungen mit engem Radius an ebenen und gekrümmten Oberflächen.
- Gummigriff und konturierte Auslegung für höheren Komfort.
- Verstellbare Sägeblattführung für längere Lebensdauer der Sägeblätter.



429 ★★

- Schneidet komplizierte Formen und Rundungen mit engem Radius an ebenen und gekrümmten Oberflächen.
- Verstellbare Sägeblattführung für längere Lebensdauer der Sägeblätter.
- Komplett mit 3 Sägeblättern mit 10 Zähnen/cm und 3 Sägeblättern mit 12 Zähnen/cm.



* Empfohlen für maximale Leistung; der Anschluß eines 13-mm-Schlauch mit einer Länge von bis zu 3,7 m kann allerdings bei geringfügigen Leistungseinbußen verwendet werden.