

Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Tröpfchen und Partikel - mit Kapuze / Weiß

### Produktinformationen

<b>Art.-Nr.</b>	96810 - 96850
<b>Produktbeschreibung</b>	KleenGuard® A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Tröpfchen und Partikel - mit Kapuze / Weiß
<b>Produktdatenblatt</b>	17.02.2021
<b>Status</b>	Im Verkauf

### Verpackungsinhalt

<b>Verpackungsinhalt</b>	96810: 25 Anzüge 96820: 25 Anzüge 96830: 25 Anzüge 96840: 25 Anzüge 96850: 25 Anzüge
<b>Verpackungsmaterial Außenverpackung</b>	Papier

### Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
96820-M	05027375042805	036000096828	60 x 40 x 25	5.455/6.4	E5	1.20 x 0.80 x 1.39	4 x 5 =20	0.22
96830-L	05027375052767	036000096835	60 x 40 x 25	5.935/6.89	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	0.24
96840-XL	05027375052774	036000096842	60 x 40 x 25	6.28/7.24	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	0.26
96850-XXL	05027375042836	036000096859	60 x 40 x 30	6.755/7.77	E5	1.20 x 0.80 x 1.34	4 x 4 =16	0.28

### Produktbeschreibung

KleenGuard® A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ-5-Partikelschutz • Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6 • Radioaktiver Staub EN1073-2 • EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen: siehe Art.-Nr. 96810, 96820, 96830, 96840 und 96860. Auch in blau erhältlich, siehe Art.-Nr. 96870, 96880, 96890, 96900, 96910 und 96920. 25x1 weißer Schutzanzug, 2XL (insgesamt 25 Stück)

# Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Tröpfchen und Partikel - mit Kapuze / Weiß

## Features and Benefits

Features	Benefits
<b>Äußerst fusselarmes Material</b>	Gut geeignet für Fahrzeuglackierung, Reinraumumgebungen u. Ä.
<b>Durch das Europäische Komitee für Normung CEN zugelassen als Schutzausrüstung der Kategorie CE Komplex (Kategorie 3),</b>	die den für Typ 5 und 6 vorgeschriebenen Schutz bietet
<b>Einwegschutzkleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen</b>	Bietet allgemeinen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten oder Chemikalien, anderer Flüssigkeiten oder Staubpartikel
<b>Geeignet als Schutz gegen Feststoffpartikel sowie gegen Kontamination mit radioaktiven Partikeln</b>	EN 1073-2
<b>Zusätzlich spezialbehandelt</b>	Für einen verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer im Vergleich zu unbehandeltem SMS-Material

## Product Configuration

<b>Technologie</b>	SMS	<b>fusselarm</b>	Ja
<b>atmungsaktiv</b>	Ja	<b>steril</b>	Nein
<b>latexfrei</b>	Ja	<b>silikonfrei</b>	Ja
<b>Farbe</b>	Weiß	<b>Leuchtende Farbe</b>	Nein
<b>Leicht</b>	Nein		

## Internationale Standards und Zertifizierungen

### Konzept / Plattform

#### Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



#### Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.




## Technische Daten

<b>EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection</b>	Arbeitskleidung Typ 5	
<b>EN 13034:2005 - Limited Splash Protection</b>	Arbeitskleidung Typ 6	
<b>EN 1073-2:2002</b>	Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination	
<b>Chemical Protection</b>	Chemikalienschutz	

# Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Tröpfchen und Partikel - mit Kapuze / Weiß

<b>EN 1149-1:1995</b>	Antistatisch	
<b>CE Mark</b>	Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III	
<b>Bereich Symbol</b>	Kleidung	

## Technologie

<b>Technologie: Schutzkleidung</b>	Materialwahl	
------------------------------------	--------------	---

## Zertifizierungen

<b>ISO 9001</b>	Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.	
-----------------	--	--

## Test Results

Test	Result
EN 1149-5 – Elektrostatische Eigenschaften	Bestanden
EN ISO 13935-2 – Höchstzugkraft von Nähten (Grab-Zugversuch)	Klasse 3 von 6
EN ISO 13982-2 – Nach innen gerichtete Leckage von Aerosolen kleiner Partikel durch Schutzanzüge (Versiegelung an Kapuze, Handgelenk und Knöchel)	Bestanden
BS EN 863:1996 – Durchstoßfestigkeit	Klasse 2 von 6
EN 1073-2 – Radioaktive Kontamination durch feste Partikel	Klasse 1
EN 13274-4 M3 – Flammenprüfung	Bestanden
EN 530 M2 – Abriebfestigkeit	Klasse 3 von 6
EN ISO 13934-1 – Zugfestigkeit	Klasse 1 von 6
EN ISO 17491-4 (modifiziert) – Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test)	Bestanden
EN ISO 7854 MB – Biegebeständigkeit	Klasse 4 von 6
ISO 6530 – Widerstand gegen die Durchdringung von flüssigen Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 6530 – Widerstand gegen flüssige Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 9073-4 – Weiterreißfestigkeit	Klasse 1 von 6

## Verpackungsdetails

<b>Verpackungseinheit</b>	VE	<b>Bruttogewicht (kg)</b>	8.56
<b>Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)</b>	60 x 40 x 30	<b>Verpackungsmaterial Unterverpackung</b>	LDPE

# Produktdatenblatt KleenGuard® A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Tröpfchen und Partikel - mit Kapuze / Weiß

## Instructions

Keine Chlorbleiche verwenden.

Nicht chemisch reinigen.

Entzündlich. Von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten. Das Material beginnt bei der angegebenen Temperatur zu schmelzen.

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Nicht bügeln.

Trocknen im Trockner nicht möglich

Nicht waschen.

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

### Internetseiten

[www.kcprofessional.de](http://www.kcprofessional.de)

### Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

### Haltbarkeitsdauer

Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.

### Telefonnummer Customer Service

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269

### Ursprungsland

Slovakei