

Transportkanister

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, aus Edelstahl, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 169 x 244 x 428 mm, Flamm Sperre integriert, mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring



Artikelnummer: 236240



Transportkanister

- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- aus Edelstahl
- Inhalt 5 l
- Höhe x Breite x Tiefe 169 x 244 x 428 mm
- verschließbar mit Feindosierer
- Flamm Sperre integriert
- automatischer Überdruckausgleich
- mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
- mit Feindosierhahn
- mit Tragegriff
- Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Sicherheitsbehälter	Verschluss	Feindosierer
Behältertyp	Kanne	Flamm Sperre	ja
Kanistertyp	Transportkanister	Vakuum- /Überdruckausgleich	ja
Inhalt	5 l	Ablauf	mit Feindosierhahn

Gefahrstoffeignung	aggressive, brennbare Stoffe	Gefahrstoffbehälter Ausstattung	umlaufender Kunststoff- Schutzring
Material	Edelstahl 1.4301	Griff	Tragegriff
Höhe	169 mm	Material Dichtung	NBR
Breite	244 mm	Lieferumfang	inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Tiefe	428 mm	Gewicht	2,6 kg