




Technische Daten

02.10.2023

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
TLFX DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

TLFX32DS-2x25WH

Artikelnummer: 553-60021



Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Weiß (WH)

Ø Liefermaß min. (D):

3.2 mm

Ø nach Schrumpf max. (d):

1.6 mm

Wanddicke (WT):

0.635 mm

Schrumpfrate:

2:1

Min. Schrumpftemperatur:

+100 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften:

UL224

Betriebstemperatur :

-55 °C bis +105 °C

Durchschlagsfestigkeit:

20 kV/mm

ASTM D2671

Zugfestigkeit:

11 MPa

ASTM D2671

Bruchdehnung:

200 %

ASTM D2671

Längsschrumpf:

-5 % max.

UL 224

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

02.10.2023

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
TLFX DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

UV-beständig: Nein
Druckmethode: Thermotransfer
Druckmethode (Alternativ): Laserstrahl
Verarbeitungswerkzeug: H6100, TT431, TT4030, TT4030DS
Lagerzeit: 5 Jahre

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓ **EN 45545-2** **ASTM**

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.