



2176 Alu-Tritt

- » Ideales Podest zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.
- » Mit Riffelblech-Belag.
- » Senkrechter Stufenabstand 240 mm, untere Stufe 250 mm tief, obere Stufe 300 mm tief.
- » Zulässige Belastung 150 kg.
- » Kippsicher durch konische Ausführung.



Stufenzahl		2	2	2	2
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Trittlänge	ca. m	0,50	1,00	1,50	2,00
Standhöhe (oerste Stufe)	ca. m	0,48	0,48	0,48	0,48
Arbeitshöhe	ca. m	1,98	1,98	1,98	1,98
Reichhöhe	ca. m	2,48	2,48	2,48	2,48
Schrittlänge	ca. m	0,60	0,60	0,60	0,60
Best.-Nr.		2176205	2176210	2176215	2176220

Stufenzahl		3	3	3	3
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Trittlänge	ca. m	0,50	1,00	1,50	2,00
Standhöhe (oerste Stufe)	ca. m	0,72	0,72	0,72	0,72
Arbeitshöhe	ca. m	2,22	2,22	2,22	2,22
Reichhöhe	ca. m	2,72	2,72	2,72	2,72
Schrittlänge	ca. m	0,90	0,90	0,90	0,90
Best.-Nr.		2176305	2176310	2176315	2176320

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.