

dmd Betonoberflächenreparatursystem 25kg



Beschreibung:

- 2-Komponenten-Oberflächenreparaturgemisch
- bestehend aus Zementpulver und Härter
- Farbe grau

Eigenschaften:

- selbstglättend
- dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial ab bereits 3mm Stärke
- staubfrei
- polymermodifiziert, daher doppelt so fest wie normaler Beton
- breiter Temperaturbereich
- sehr hohe Tragfähigkeit
- beschichtbar
- Grundierungen im Set enthalten
- Verbrauch 25kg für ca. 4m² bei 3mm Stärke
- Tiefe 3mm bis maximal 15mm
- Härtezeit 24-36h abhängig von der Temperatur
- begehbar bereits nach ca. 6h, Verlegetemperatur von +5 Grad Celsius bis +30 Grad Celsius
- Verlegebedingung trocken und nicht in direktem Sonnenlicht
- Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 30 Minuten

Anwendungen:

- zum Reparieren von an der Oberfläche beschädigten oder Glätten von rauen Betonböden
- in Innen- und Außenbereichen
- mit extremer Beanspruchung (z.B. Gabelstapler)
- als nicht staubende Endbehandlung oder als geglättete Oberfläche zum anschließenden Beschichten

Einfach, schnell und günstig zu einem neuen, hochfesten und geglätteten Betonboden.