

PRODUKTDATENBLATT

ESB CX

TOPLINE ●●●

Unterlage Schweres X-Polyester, wasserfest
Kornart Keramikkorn
Bindung Kunstharz

- Bindung aus Kunstharz mit Schleifkornzusätzen für kühleren Schliff
- Dicht gestreut für hohe Zerspanungsleistung auf Stahl und Edelstahl
- Reißfestes X-Polyestergewebe, wasserfest für lange Lebensdauer

Endlosschleifband mit Keramikkorn für stationäre Bandschleifer.



Typenbezeichnung	ESB CX
Artikelbezeichnung 1	Schleifband
Artikel-Nr.	305967
GTIN	4011890096680
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,260 kg
Produktabmessung	75 x 2000
Breite	75 mm
Gesamtlänge	2000 mm
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Schweres X-Polyester, wasserfest
Kornart	Keramikkorn
Streuung	dicht gestreut
Bindung	Kunstharz
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890116470
Verpackungsart	Banderole
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,600 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE