

## Fasskarre Typ FK, für Stahl- und Kunststofffässer

- wahlweise luftbereit oder gummibereift, Rad-Ø: 350 mm
- für den Transport und zur Abfüllung von 60 bis 220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- mit Fußplatte und Zurring zum sicheren Transport und zur sicheren Abfüllung

**i** Auch als elektrisch ableitfähige Versionen lieferbar (bei bestimmungsgemäßem Betrieb geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)!

Optimiertes, leichteres Fasshandling mit deutlich reduziertem Kraftaufwand!

Für häufigen manuellen Fasstransport – vollergonomische Fasskarre Secu Comfort:

siehe Seite **414**



Die klappbare Fußstütze verhindert ein versehentliches Umkippen der Fasskarre.

Fasskarre FKZ, pulverbeschichtet in RAL 5010, luftbereit, Bestell-Nr. 164-370-J0

## Ballonkarre Typ BK, für Gebinde bis 60 Liter

- geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
- gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar)
- Rad-Ø: 200 mm

**i** Mit Auffangwanne (siehe Zubehör) auch als Abfüllstation geeignet.



Typ PolySafe PSW 6.2, zum direkten Einstellen, Bestell-Nr. 107-262-J0



Feuerverzinkte Ausführung, Vollgummireifen, (ohne Sicherungskette) (Luftbereifung siehe Tabelle)

Bestell-Nr. 115-243-J0

Gleich mitbestellen

**Sicherungskette für 33 kg Flasche**

- zur Transportsicherung von 33-kg-Gasflaschen

Bestell-Nr. 133-938-J0

Typ	Standardversion				Ableitfähige Version	
	FKZ		BK-60		FKZ	BK-60
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi EL	
Traglast gesamt [kg]	300		120		300	120
Maße außen B x T x H [mm]	730 x 565 x 1580		470 x 530 x 1160		695 x 650 x 1415	470 x 530 x 1160
Bestellnummer pulverbeschichtet	164-371-J0	164-370-J0	164-368-J0	–	181-268-J0	181-316-J0
Bestellnummer feuerverzinkt	–	–	115-243-J0	115-246-J0	–	181-315-J0