




Drahtschutz und -management > Warmschrumpf-Formen > Schrumpfmuffen > Flachprofil-Warmschrumpfmuffen: Polymerguss, mit Rand, gerade



Formteilwinkel: 180 °

Formcode des Formteils: 202

Mit Rand: Ja

Materialcode: 4

Warmschrumpfmuffe – Materialsystemcode: 10

[Alle Flachprofil-Warmschrumpfmuffen: Polymerguss, mit Rand, gerade \(185\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Formteilwinkel	180 °
----------------	-------

### Konfigurationsmerkmale

Mit Rand	Ja
----------	----

### Sonstige Eigenschaften

Materialcode	4
--------------	---

Warmschrumpfmuffe – Materialsystemcode	10
--	----

Vorbeschichtung mit Klebemittel	Nein
---------------------------------	------

Material	Flexibel modifiziertes Polyolefin
----------	-----------------------------------

### Abmessungen

Wire/Cable Outside Diameter_update	.787 Zoll, .87 Zoll, .9 Zoll, .94 Zoll, 1 Zoll, 1.02 Zoll, 1.1 Zoll, 1.18 Zoll, 1.26 Zoll, 1.34 Zoll, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm
------------------------------------	--

Kabeldurchmesserbereich	17.5 – 39.1 mm [.689 – 1.539 in]
-------------------------	----------------------------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 135 °C [-67 – 275 °F]
---------------------------	-----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Stromkabelzubehör	Nein
-------------------	------

### Industriestandards

Zugelassene Standards	SAE AS I 81765/1, Typ II, UL 224, Datei E85381
Mit behördlicher Genehmigung	Nein

### Weitere

Formcode des Formteils	202
Flüssigkeits- und chemische Beständigkeit	Gelegentliche Flüssigkeitsexposition
Klebstofftyp	Klebstoff muss separat erworben werden

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### Kompatible Teile



TE Teilnr.: 890060-000  
S1017-1.0X50

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:749301-000  
TXR40AB90-1208AI



TE Teilnr.:819101-000  
301A512-51-0



TE Teilnr.:060429-000  
462A421-51/164-0



TE Teilnr.:YDTS26Z17-26PNV001  
PLUG ASSY



TE Teilnr.:YDTS32Z17NV0010000  
CAP ASSEMBLY



TE Teilnr.:YDTS33Z11NV0010000  
CAP ASSEMBLY

TE Teilnr.:75072-754P  
PLUG ASSY

## Dokumente

### Produktzeichnungen

202D285-4-0

Englisch

### Datenblätter/ Katalogseiten

1654025\_Sec4\_-4

Englisch

Raychem Molded Parts Visual Guide

Englisch

### Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

### Umweltverträglichkeit von Produkten

Sicherheitsdatenblatt

Englisch

Sicherheitsdatenblatt



[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Englisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Französisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Deutsch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)