

KERN

pakketweegschaal


EOB 300K100A

platform van RVS, breedte x diepte
315 x 305 mm, weegbereik van 300
kg, afleesbaarheid in 100 g stappen

Artikelnummer: 235961



KERN



KERN pakketweegschaal EOB 300K100A

- platform van RVS, breedte x diepte 315 x 305 mm
- weegbereik van 300 kg
- afleesbaarheid in 100 g stappen
- Met de functies ijken (CAL), wisselen van weegeenheid, hold
- uitgerust met LC-display
- voedingsvoorzorging via netadapter 100-240V/50/60 Hz
- voor wandmontage
- inhoud levering: inclusief beschermende hoes






Technische details

type weegschaal pakketweegschaal

weegschaal uitrusting LC-display

materiaal platform	RVS	telfunctie	nee
platformbreedte	315 mm	opstelling	wandmontage
platformdiepte	305 mm	inhoud levering	inclusief beschermende hoes
weegbereik	300 kg	WEEE-registratienummer	DE80821200
afleesbaarheid	100 g	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
weegschaa functies	ijken (CAL), wisselen van weegeenheid, hold	merk volgens EAR-registers	KERN
spanningsvoorzorging	netadapter 100-240V/50/60 Hz	gewicht	5,1 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw