

## Steckzungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342, Teil 1

## Languettes

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342, partie 1

## Tabs

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342, part 1

6,3 mm

**Werkstoff:**

BZ = Bronze  
MS = Messing  
NS = Neusilber  
RF = rostfreier Stahl  
ST = Stahl

**Matière:**

BZ = bronze  
MS = laiton  
NS = maillechort  
RF = acier inox  
ST = acier

**Material:**

BZ = bronze  
MS = brass  
NS = german silver  
RF = stainless steel  
ST = steel

**Oberflächenbehandlung:**

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
ni = vernickelt (5)  
sn = reinverzinkt (7)

**Traitements de surface:**



bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
ni = nickelé (5)  
sn = étamage pur (7)

**Surface-plating:**

bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
ni = nickel-plated (5)  
sn = pure tin-plated (7)

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

3840.95  
(3840 ST ni)

	øD mm	B mm	L mm	S mm	Werkstoff Matière Material	Stand- Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	
	-	8	19	0.8	RF bl	1000	3840.80	*1
	-	8	19	0.8	ST	1000	3840.9( )	*1
	3.2	8	19	0.8	MS	1000	3846.6( )	
	3.7	8	19	0.8	MS	1000	3849.6( )	
	4.3	8	19	0.8	MS	1000	3854.6( )	
	5.3	8	19	0.8	MS	1000	3859.6( )	
	6.3	8	19	0.8	MS	1000	3864A.6( )	
	-	8	30.5	0.8	RF bl	1000	3870B.80	*1
	3.2	8	30.5	0.8	MS	1000	3871B.6( )	
	3.7	8	30.5	0.8	MS	1000	3873B.6( )	
	3.7	8	30.5	0.8	RF bl	1000	3873B.80	
	4.2	8	27	0.8	MS	1000	38750B.6( )	

\*1 Ohne Bohrung / Sans trou / Without hole