

## Rollcart Gitter-Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm, Höhe x Länge x Breite 1045 x 1150 x 720 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158217

## Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg

Gitter-Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm
- Höhe x Länge x Breite 1045 x 1150 x 720 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Drahtabmessung	50 x 50 mm
Wagentyp	Gitter-Kastenwagen	Schiebebügel	1 Stück

Material	Stahl	Deckel	nein
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	975 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	675 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1045 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1150 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	720 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	MDF	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Gewicht	50 kg
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar		

## Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---