



SCHABUS CO2-GX-D500P

- Interner NDIR Infrarot Sensor
- µController-Überwachung und Speicherung vieler Parameter
- Regelmäßige Selbsttests / Dokumentation
- Voralarm 1,5%vol. / Hauptalarm 3,0%vol.
- Klartext Display, Status-LEDs, Alarmzähler, Fehlerpeicher, lauter Piezo Alarmgeber

Einsatzgebiete:

- Trockeneis Verarbeitung/Lagerung, z.B. Impfzentren
- Fleisch- und Wurstwaren Kühlung
- Automatische Zwangsbelüftung
- Getränkechankanlagen und Gewächshäuser
- Räume mit sehr heißer, kalter, feuchter oder staubiger Luft oder in Lüftungsanlagen mit Zugluft

Lieferumfang:

- GX-D500P Warngerät
- Befestigungsschrauben + Dübel
- Bedienungs- und Montageanweisung
- 2 m Schlauch



Artikel-Nummer: 300263

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten			
Betriebsspannung	230 V~ (+/- 10%)	Funktionsbereich	10°C ... 50°C / 5 ... 90% rel. Hg
Leistungsaufnahme	max. 8 VA	Schutzart	IP 20 / IP 65 auf Anfrage
Schaltleistung Alarm	250 V~ / 5 A (Wechsler)	Schalldruck Summer	Piezo 85 dB(A) @ 1m
Schaltleistung Störung	60 V= / 5 A (Wechsler)	Schutzart	IP 20 / IP 65 auf Anfrage
Display LED	2 x 16 Zeichen, beleuchtet 3 > rot, grün, gelb	Abmessungen (HxBxT):	80 x 160 x 55 mm
Montage	Aufputz, Festinstallation	Artikelnummer	300263
Anschluss	intern Schraubklemmen Schlauch Steckanschluss	EAN	4044764004467

Profi CO2 Warngerät mit Ansaugschlauch für thermisch anspruchsvolle Umgebungen

Der GX-D500P ist ideal, um Defekte an technischen CO2-Anlagen unter Druck in Innenräumen zu detektieren, bevor der Raum betreten wird. Auch für die Überwachung der Belüftung in Räumen mit Trockeneisverarbeitung ist der GX-D500P bestens geeignet.