

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 16 MM²/6 MM, 100 STÜCK
Artikelnummer: 183505

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 16 mm²; Bolzen-Ø: 6 mm; Kennziffer: 8; W: 13; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 8,5; C2: 10; a: 20,5; L: 45,5; Gewicht per 100 St.~kg: 1,32; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: x; VE/Stck. 100



Merkmal	Wert
	6
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	16 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
	8

GTIN: 4021103835050

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de