

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: AN

VENTAJAS – BENEFITS

- Multidiámetro – **Multidiameter.**
Permite la sujeción de un mínimo de 2 tubos principales y otros tubos intermedios gracias a su flexibilidad - **The design for multiple closing and the adaptable lower side allows fixing up to 2 main sizes and all the possible intermediates.**
- Instalación rápida – **Fast installation.**
Su cierre permite cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin herramientas -**This clamp can be tightly closed by pressing the pipe. Several clamps can be fixed at once. No need for tools.**
- Fijación con tornillos – **Fixing with screws.**
Puede fijarse con tornillos de diámetro 4.5mm en un tajo del 6 - **It can be fixed through the hole with screws of diameter 4.5mm on a plug diameter 6mm.**
- Fijación con rosca varilla gracias a los nervios interiores del agujero – **It can be fixed with threaded rod thanks to inside hole ribs.**
- Para todo tipo de tubos de plástico (multicapa, polipropileno, polibutileno...) - **For all types of plastic pipes (multilayer, polypropylene, polybutylene...).**
- Permite fijarse en perfiles de regata entre 10-11 mm (ejemplo: perfil PVC apolo) - **It can be fixed in channels with 10 – 11 mm of wide (for example: channel PVC apolo).**
- Alta resistencia a la tracción y axial – **High resistance to pull out and axial forces.**
- Aguanta temperaturas de +90°C en continuo y +130°C puntualmente - **It can work in +90°C continuous and peak +130°C.**
- Color negro resistente a los rayos UV- **black color UV resistant.**

Foto Producto / Product photo




Homologaciones/ approvals



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Sujección de tubos de plástico - **Holding of plastic pipes.**

Soporte de tubos de calefacción – **Optimum fixing of warm water pipes.**



Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /**This document is intellectual property of apolo.**
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.

TDS-1

F.204 v.01- Technical Data Sheet

CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material / Material

- Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero - **Manufactured with Polyamide 6 modified with elastomer.**

ROHS conforme / **According to ROHS.**



Libre de halógenos / **Halogen free.**

Comportamiento al fuego: HB según UL 94 / **fire resistance: HB according to UL 94**

Color / Colour



- 3 colores disponibles: Gris RAL 7035, negro RAL 9001 y blanco RAL 9003 - **3 possible colours: Grey RAL 7035, black RAL 9011 and white RAL 9003.**

Temperatura - Temperature

- Instalación -5°C / + 45°C - **To install -5°C / +45°C**
- Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C - **After installation: continuously -10°C / +90°C; peak -25°C / +110°C.**

Cotas principales (mm) - **Main dimensions (mm)**

| Referencia <i>Reference</i> | $\varnothing D1$ | L | S | u | P | r |
|--------------------------------|------------------|------|------|-----|------|-----|
| AN 10 | 9,8 | 15,8 | 13 | 2,8 | 8,5 | 2,6 |
| AN 12 | 11,8 | 18 | 13 | 2,8 | 10,5 | 2,6 |
| AN 14 | 13,8 | 20 | 14 | 3 | 12,5 | 2,6 |
| AN 15-16 | 15 | 19,5 | 15,5 | 2,3 | 11,8 | 6,3 |
| AN 18-20 | 18,5 | 24 | 15,5 | 3 | 13,7 | 6,7 |
| AN 22-25 | 22,5 | 27 | 15,5 | 3,8 | 16,5 | 6,7 |
| AN 26-28 | 26,6 | 29 | 15,5 | 3,8 | 18,5 | 6,7 |
| AN 30-32 | 30,5 | 34 | 17 | 3,8 | 23,5 | 6,7 |
| AN 35-40 | 34,2 | 42,5 | 18 | 4 | 30,5 | 6,7 |
| AN 47-50 | 47,5 | 51 | 19,7 | 4,7 | 38,7 | 8,1 |



Rango de sujeción de tubos – **Range of pipes to be fixed by every size**


| Ref. Ref. | Sujeción de tubos - Holding of pipes | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Métrica – Metric | Acero - Steel | Cobre - Copper | Plástico - Plastic |
| AN 10 | - | 1/8" | 10 | - |
| AN 12 | - | - | 12 | - |
| AN 14 | - | 1/4" | - | - |
| AN 15-16 | - | - | 15 | - |
| | 16 | - | - | 16 |
| AN 18-20 | - | 3/8" | 18 | - |
| | 20 | - | - | 20 |
| AN 22-25 | - | 1/2" | 22 | - |
| | 25 | - | - | 25 |
| AN 26-28 | - | 3/4" | - | - |
| | - | - | 28 | - |
| AN 30-32 | 32 | - | - | 32 |
| AN 35-40 | - | - | 35 | - |
| | 40 | - | - | 40 |
| AN 47-50 | - | 1 1/2" | - | - |
| | 50 | - | - | - |

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo / **This document is intellectual property of apolo.**
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.

TDS-2

F.204 v.01- Technical Data Sheet

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE



Montaje con tornillo (TG, DIN7981, VELOX,...) y taco (NF, FX,...), Perfil (2000PB, PVC, E2000PG) / ***Installation using screw (TG, DIN 7981, VELOX,...) and plastic plug (NF, FX,...), channel (2000PB, PVC, E2000PG)***

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PARAMETERS

En condiciones normales 23°C: – In normal conditions of 23°C:

En posición horizontal se recomienda una distancia de 1.5 m para instalaciones eléctricas y 1m en instalaciones hidrosanitarias - ***In horizontal position it is recommended a distance of 1,5 m for electrical installations and 1 m for sanitary installations.***

En posición vertical se recomienda una distancia de 2 m para instalaciones eléctricas y 1.3m en instalaciones hidrosanitarias - ***In vertical position it is recommended a distance of 2 m for electrical installations and 1,3 m for sanitary installations.***

En condiciones a 90°C: - In conditions of 90°C:

En instalaciones hidrosanitarias se recomienda una distancia de 0.7m en posición horizontal y 1m en posición vertical - ***It is recommended in plumbing installations a distance of 0,7 m for horizontal position and 1 m for vertical position.***

MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Hormigón / ***Concrete***

Bloque hormigón / ***Concrete block***

Ladrillo macizo / ***Solid brick***

Acero / ***Steel***

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /***This document is intellectual property of apolo. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.***

TDS-3

F.204 v.01- Technical Data Sheet

CARGAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED LOADS.

| Resistencia abrazadera según homologación KIWA <i>Resistance according to KIWA Approval</i> | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Ref. (mm) | Dirección radial (Kg) <i>Radial direction (kg)</i> | | | Dirección axial <i>Axial direction (kg)</i> |
| | Resistencia Certificada por Kiwa condiciones normales 23°C <i>Resistance approved by Kiwa in 23°C of normal conditions</i> | Valor recomendado a 90°C <i>Recommended value at 90°C</i> | Valor rotura a 23°C (Abertura forzada) <i>Break value at 23°C (forced aperture)</i> | Resistencia final 23°C (*) <i>Final resistance °C (*)</i> |
| AN 10 | 9 | 5 | 30 | 0,5 |
| AN 12 | 9 | 5 | 30 | 0,6 |
| AN 14 | 9 | 5 | 30 | 0,6 |
| AN 15-16 | 19 | 10 | 45 | 1,6 |
| AN 18-20 | 19 | 12 | 45 | 2,3 |
| AN 22-25 | 24 | 16 | 45 | 4 |
| AN 26-28 | 24 | 16 | 45 | 4 |
| AN 30-32 | 24 | 16 | 45 | 2,7 |
| AN 35-40 | 38 | 19 | 50 | 3,8 |
| AN 47-50 | 38 | 19 | 50 | 4,2 |

(*) Diámetro mayor en cada caso - *Higher diameter in every case.*

Resistencia en dirección radial
Resistance in radial direction

Resistencia en dirección Axial
Resistance in axial direction

