

Chirurgo
LABORBEDARF

Lieferprogramm für Laborinstrumente aus Edelstahl
Verbrauchsmaterialien und anwendungsspezifische Produkte



Unternehmen

Das Familienunternehmen RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge GmbH verfolgt und optimiert in Solingen bereits seit mehr als 70 Jahren konsequent den Qualitätsgedanken bei der Herstellung und Verarbeitung von Produkten aus Edelstahl.

„Chiruso“ ist unser Gütezeichen, unter dem wir unser vielfältiges und hochwertiges Sortiment an Laborinstrumenten und weiteren Labor-Verbrauchsmaterialien anbieten.

Durch kostenbewusstes Denken und ständige Schulung unserer Mitarbeiter, sowie kontinuierliche Ergänzung und Optimierung unseres Maschinenparks haben wir

uns zum Weltmarktführer in vielen Bereichen unserer Produktpalette entwickelt.

Unser Erfolg ist die Zufriedenheit unserer Kunden in der ganzen Welt. Dies erreichen wir durch zügige Auftragsabwicklung, Produktqualität und dazugehörige Beratung und Service. Hohe Flexibilität und langjährige Erfahrung zeichnen uns aus und qualifizieren uns zu Ihrem kompetenten und verlässlichen Partner.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von unseren Produkten überzeugen. Nutzen Sie die Gelegenheit, uns anzusprechen. Wir beraten Sie gerne.



Inhalt

ETHIM

Zangen	4 - 5	
Rührer für Rührwerke	6	
Pinzetten / Pinzettenhalter	7 - 10	
Spatel / Mikrospatel / Löffel / Löffelspatel	11 - 16	
Apothekerspatel / Schnittfänger	17	
Stativplatten	18	
Präparier- / Mikroskopierbestecke / Sets	19 - 21	
Stativstäbe / DreifüÙe / Klemmen / Stativringe	22 - 23	
Drahtnetze / Drahtdreiecke / Rasierer	24	
Skalpelle / Präpariernadeln	25	
Nadeln / Abstrichösen / Kleinmaterial	26	
Schraub- / Quetschhähne / Skalpellhalter	27	
Scheren	28 - 30	
Drahtkörbe / Hohlwaren / Schaufeln	31 - 34	
Sicherheitsinstrumente	35	
Messer	36 - 37	
Brenner / Reagenzglasgestelle	38	
Serviceleistungen	39	

Alle Artikel aus Edelstahl 1.4301 sind antimagnetisch.
Technische Änderungen vorbehalten.



Zangen



TIEGELZANGE

Edelstahl 1.4301, doppelt gebogen, Spitzen geschliffen, elektrolytisch poliert


Länge in mm	200	220	250	300	400	500	600
	80.042.200	80.042.220	80.042.250	80.042.300	80.042.400	80.042.500	80.042.600



TIEGELZANGE

Edelstahl 1.4301, doppelt gebogen, Spitzen ungeschliffen

Länge in mm	200	220	250	300
elektrolytisch poliert	80.040.200	80.040.220	80.040.250	80.040.300
unpoliert	80.840.200	80.840.220	80.840.250	80.840.300



TIEGELZANGE

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert, Scherengang mit Schraube

Länge in mm	200	220	250	300
doppelt gebogen	80.081.200	80.081.220	80.081.250	80.081.300



KOLBENZANGE

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert, Korkeinlagen, für Ø 15-60 mm

Länge in mm	230
	80.043.230



BECHERZANGE

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert, Backen mit Bio-Faser umwickelt, für Ø 60-150 mm

Länge in mm	300
	80.043.330



BECHERZANGE

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert, Korkeinlagen

Länge in mm	200	220	250	300
Ø	30	40	50	60
	80.043.200	80.043.220	80.043.250	80.043.300



BECHERZANGE

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert,
starke Ausführung, Gummiüberzug

Länge in mm	250
	80.043.251



UNIVERSAL-BECHERZANGE

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert,
Gummiüberzug, zusätzliche Ausbuchtung an der Spitze für kleine Kolben, Becher, etc.

Länge in mm	290
	80.043.290

Rührer für Rührwerke



RÜHRKOPF

Propeller-Rührer, 3 Flügel, Edelstahl 1.4301

Rührfläche Ø mm	
50	80.660.050
70	80.660.070
100	80.660.100



RÜHRKOPF

Propeller-Rührer, 4 Flügel, Edelstahl 1.4301


Rührfläche Ø mm	
50	80.660.550

RÜHRSTÄBE

Jeder Stab passt zu allen Rührköpfen,
Gewindestutzen M5, Edelstahl 1.4305



Länge in mm	150	300	320	350	420	550	1000
Ø 6 mm	80.606.150	80.606.300		80.606.350	80.606.420		
Ø 7 mm			80.607.320	80.607.350	80.607.420	80.607.550	
Ø 8 mm			80.608.320		80.608.420	80.608.550	
Ø 10 mm			80.610.320			80.610.550	80.610.001



Pinzetten / Pinzettenhalter

STUMPFE PINZETTE Edelstahl 1.4301



Länge in mm	105	115	130	145	160	200	250	300
Premium Qualität	80.011.105	80.011.115	80.011.130	80.011.145	80.011.160	80.011.200	80.011.250	80.011.300
Standard Qualität	80.611.105	80.611.115	80.611.130	80.611.145	80.611.160	80.611.200	80.611.250	80.611.300
PTFE beschichtet	80.411.105	80.411.115	80.411.130	80.411.145	80.411.160	80.411.200		

GEBOGENE STUMPFE PINZETTE Edelstahl 1.4301



Länge in mm	115	130	145	160	200
Premium Qualität	80.012.115	80.012.130	80.012.145	80.012.160	80.012.200
Standard Qualität	80.612.115	80.612.130	80.612.145	80.612.160	80.612.200

SPITZE PINZETTE Edelstahl 1.4301



Länge in mm	105	115	130	145	160	200
Premium Qualität	80.013.105	80.013.115	80.013.130	80.013.145	80.013.160	80.013.200
Standard Qualität	80.613.105	80.613.115	80.613.130	80.613.145	80.613.160	80.613.200
PTFE beschichtet	80.413.105	80.413.115	80.413.130	80.413.145	80.413.160	80.413.200

GEBOGENE SPITZE PINZETTE Edelstahl 1.4301



Länge in mm	105	115	130	145	160	200
Premium Qualität	80.014.105	80.014.115	80.014.130	80.014.145	80.014.160	80.014.200
Standard Qualität	80.614.105	80.614.115	80.614.130	80.614.145	80.614.160	80.614.200
PTFE beschichtet	80.414.105	80.414.115	80.414.130	80.414.145	80.414.160	80.414.200

SPITZE PINZETTE MIT FÜHRUNGSSTIFT

Premium Qualität, feine Ausführung,
Edelstahl 1.4301



Länge in mm	105	115	130	145	160	200
gerade	80.311.105	80.311.115	80.311.130	80.311.145	80.311.160	80.311.200
gebogen	80.312.105	80.312.115	80.312.130	80.312.145	80.312.160	80.312.200

DECKGLAS PINZETTE

Nach Kühne, gerade, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	115
Premium Qualität	80.015.104
Standard Qualität	80.615.104
PTFE beschichtet	80.415.104

DECKGLAS PINZETTE

Nach Kühne, gebogen, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	115	130	145
Premium Qualität	80.015.105	80.015.130	80.015.145
Standard Qualität	80.615.105		
PTFE beschichtet	80.415.105		

SPEZIALPINZETTE

Außerordentlich feine, präzise
geschliffene Spitzen, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	Turmspitze - 110	gebogen - 120
	80.116.110	80.116.137

SPEZIALPINZETTE

Außerordentlich feine, präzise
geschliffene Spitzen, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	120	130
	80.116.120	80.116.130

SPEZIALPINZETTE

Außerordentlich feine, präzise geschliffene Spitzen, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	Turmspitze - 110	gerade - 130
PTFE beschichtet	80.416.110	80.416.130

FEDERSTAHLPINZETTE

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	105	115
stumpf		80.111.010
spitz	80.113.010	

VERSCHIEDENE PINZETTEN

Mit Spitzen aus Keramik und Kunststoffgriff

Länge in mm	130
innen gezahnt	80.010.020
innen glatt, gerade	80.010.030
innen glatt, gebogen	80.010.040

**KERAMIKPINZETTE**

Massiv, stumpf

Länge in mm	125
Spitze 1 mm breit, glatt	80.010.050
Spitze 1 mm breit, gezahnt	80.010.060

**KERAMIKPINZETTE**

Massiv, spitz

Länge in mm	120	125
sehr spitz, glatt	80.010.070	
spitz gebogen, glatt		80.010.080



PINZETTENHALTER

Edelstahl 1.4301, ESD-beschichtet, schwarz,
antistatisch, säurebeständig

Länge in mm	180
Breite in mm	60
Höhe in mm	135
	80.118.000

**THERMOMETER-/PINZETTENHALTER**

Edelstahl 1.4301

Höhe in mm	90	100	130	175
Ø in mm	30	50	50	50
	80.710.390	80.710.510	80.710.513	80.710.517

Höhe in mm	130	175	200
Ø in mm	80	80	100
	80.710.813	80.710.817	80.710.900



Spatel / Mikrospatel / Löffel / Löffelspatel

MIKRO-DOPPELSPATEL Sehr flexibel, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	100	130	150	185	210
2 mm breit	80.032.100	80.032.130	80.032.150		
3 mm breit	80.033.100	80.033.130	80.033.150	80.033.185	
4 mm breit	80.034.100	80.034.130	80.034.150	80.034.185	80.034.210
5 mm breit	80.035.100	80.035.130	80.034.150	80.035.185	80.035.210
6 mm breit		80.036.130	80.036.150	80.036.185	80.036.210

DOPPELSPATEL Schmale Form, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	130	150	185	210	250	300	350	400	500
Breite in mm	9	9	9	11	11	16	16	20	20
flexibel	80.030.130	80.030.150	80.030.185	80.030.210	80.030.250				
starr	80.830.130	80.830.150	80.830.185	80.830.210	80.830.250	80.830.300	80.830.350	80.830.400	80.830.500

KNOPFSPATEL Mit Kunststoffknopf, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	200	210	250	300	400	500
schmale Form	80.090.150		80.090.210	80.090.250	80.090.300		
breite Form	80.992.150	80.992.200		80.992.250	80.992.300	80.992.400	80.992.500

DOPPELSPATEL / FASSSPATEL Breite Form, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	200	250	300	400	500
Breite in mm	20	20	20	30	30	30
	80.092.150	80.092.200	80.092.250	80.092.300	80.092.400	80.092.500


DOPPELSPATEL Einseitig aufgebogen, ca. 9 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	185	210	230
	80.038.150	80.038.185	80.038.210	80.038.230

MIKROLÖFFEL / MIKRO-PULVER-SPATEL / MIKROSPATEL

Sechskantgriff, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	150	150	150
Breite in mm	2	3	4	5
Mikrolöffel				80.533.005
Mikro-Pulverspatel		80.532.003	80.532.004	
Mikrospatel gerade		80.531.003	80.531.004	
Mikrospatel rund	80.530.002	80.530.003		

SPATEL, FLACHER LÖFFEL

Ca. 10 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	180	210
doppelt	80.038.180	80.038.215
einfach	80.098.180	80.098.215

MIKRO-PULVERSPATEL

Sehr flexibel, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	130	150	185	210
3 mm breit		80.373.150		80.373.210
4 mm breit	80.374.130	80.374.150	80.374.185	
5 mm breit		80.375.150		
6 mm breit	80.376.130	80.376.150	80.376.185	80.376.210
7 mm breit		80.377.150		

MIKRO-DOPPELSPATEL

Ein Ende löffelförmig,
ca. 5 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	185
	80.395.150	80.395.185

MIKRO-DOPPELSPATEL

Beide Enden löffelförmig,
Edelstahl 1.4301



Länge in mm	130	150	185	210	250
5 mm breit	80.385.130	80.385.150	80.385.185	80.385.210	
7 mm breit		80.387.150	80.387.185		80.387.250

MIKROSPATEL

Löffelförmig gebogen,
ca. 5 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	130	150	185	210
	80.985.130	80.985.150	80.985.185	80.985.210

MIKRO-LÖFFELSPATEL

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	100	150	185	210	300	400
5 mm breit	80.025.100	80.025.150	80.025.185	80.025.210	80.025.300	80.025.400
7 mm breit		80.627.150	80.627.185	80.627.210		

MIKRO-LÖFFELPULVERSPATEL

Ca. 5 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150
	80.625.150

MIKRO-DOPPELSPATEL

Einseitig konisch,
ca. 7 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	140	160	210
	80.039.140	80.039.160	80.039.210



80.087.033, 80.087.035



80.087.373, 80.087.374, 80.087.375

MIKROSPATEL

Mit Kunststoffgriff, Edelstahl 1.4301



80.087.984

Länge in mm	150	150	150
Breite in mm	3	4	5
Blatt vorne rund	80.087.033		80.087.035
Pulverspatel	80.087.373	80.087.374	80.087.375
löffelförmig gebogen		80.087.984	

MIKROLÖFFEL

Mit Kunststoffgriff,
ca. 5 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150
	80.087.025

MIKRO-DOPPELSPATEL

Starre Ausführung, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	100	130	150	185	210
3 mm breit	80.833.100	80.833.130	80.833.150	80.833.185	
5 mm breit	80.835.100	80.835.130	80.835.150	80.835.185	80.835.210
6 mm breit		80.836.130	80.836.150	80.836.185	80.836.210

ZÄHL-SPATEL

Ca. 7 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150
	80.316.150

DRIGALSKI-SPATEL

Alternativ als Rührer verwendbar, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	165	165
Breite in mm	30	40
	80.353.165	80.354.165

PULVERSPATEL

Ca. 9 mm breit, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	130	150	185	210
	80.037.130	80.037.150	80.037.185	80.037.210

WÄGE-SCHÄUFELCHEN

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	170
	80.029.170

DOPPELLÖFFEL

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	190
	80.328.190

LÖFFELSPATEL

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	120	150	180	210	250	300
	80.021.120	80.021.150	80.021.180	80.021.210	80.021.250	80.021.300

LÖFFELSPATEL

Mit flachem Löffel, Rundstiel,
Edelstahl 1.4301



Länge in mm	120	150	180	210	230
	80.235.128	80.235.158	80.235.188	80.235.218	80.235.230

OFFENER LÖFFEL

Rundstiel, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	200
	80.026.200

APOTHEKERLÖFFEL

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150
	80.028.150

APOTHEKERLÖFFEL

Breite Form, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	200	240	280	320
	80.027.150	80.027.200	80.027.240	80.027.280	80.027.320

CHEMIKALIENLÖFFEL

Einseitig, Rundstiel, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	120	150	180	210	250	300
	80.024.120	80.024.150	80.024.180	80.024.210	80.024.250	80.024.300

CHEMIKALIENLÖFFEL

Doppelt, Rundstiel, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	120	150	180	210	250	300
	80.023.120	80.023.150	80.023.180	80.023.210	80.023.250	80.023.300

CHEMIKALIENLÖFFEL

Vorn offen, Rundstiel, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	180	210
	80.326.150	80.326.180	80.326.210

LÖFFELSPATEL MIT RUNDSTIEL

Edelstahl 1.4301



Länge in mm	150	180	210	250
	80.210.150	80.210.180	80.210.210	80.210.250

MEHRZWECKLÖFFEL

Rundstiel Ø 5 mm,
Löffel: ca. 15 x 35 mm, Edelstahl 1.4301



für Rechtshänder

für Linkshänder

Länge in mm	150	180	210	250	300
für Rechtshänder	80.029.150	80.029.180	80.029.210	80.029.250	80.029.300
für Linkshänder	80.329.150	80.329.180	80.329.210		

MEHRZWECKLÖFFEL

Rundstiel Ø 8 mm,
Löffel: ca. 28 x 65 mm, Edelstahl 1.4301



für Rechtshänder

für Linkshänder

Länge in mm	210	250	300	400	500
für Rechtshänder	80.029.218	80.029.258	80.029.308	80.029.408	80.029.508
für Linkshänder	80.329.218		80.329.308		

PROBENLÖFFEL

Mit Einfüllrinne, Edelstahl 1.4301



Länge in mm	190
	80.029.190

Apothekerspatel / Schnittfänger

SCHNITTFÄNGER

Flexible Klinge, Klingenlänge 50 mm,
Edelstahl 1.4310, mit Edelstahlgriff



Gesamtlänge in mm	150	150	150
Breite in mm	10	15	20
	80.083.010	80.083.015	80.083.020

SCHNITTFÄNGER

Flexible Klinge, Klingenlänge 50 mm,
Edelstahl 1.4310, mit Holzgriff



Gesamtlänge in mm	150	150	150
Breite in mm	10	15	20
	80.063.010	80.063.015	80.063.020

APOTHEKERSPATEL

Extrem flexible Klinge,
Chromstahl 1.4034, gehärtet



Klingenlänge in mm	75	100	130	150
Klingenbreite in mm	18	20	20	22
mit Holzgriff	80.861.075	80.861.100	80.861.130	80.861.150
mit Kunststoffgriff, spülmaschinengeeignet	80.851.075	80.851.100	80.851.130	80.851.150

APOTHEKERSPATEL

Klinge Edelstahl, mit Holzgriff,
75 bis 150 mm: konische Klinge



Klingenlänge in mm	75	100	130	150	200	250	300
Klingenbreite in mm	18/22	18/22	18/22	18/22	30	30	30
Edelstahl 1.4310, flexibel	80.061.075	80.061.100	80.061.130	80.061.150			
Chromstahl 1.4034, gehärtet	80.661.075	80.661.100	80.661.130	80.661.150	80.661.200	80.661.250	80.661.300

APOTHEKERSPATEL

Klinge Edelstahl, mit Kunststoffgriff,
konische Klinge, spülmaschinengeeignet



Klingenlänge in mm	75	100	130	150
Klingenbreite in mm	18/22	18/22	18/22	18/22
Edelstahl 1.4310, flexibel	80.051.075	80.051.100	80.051.130	80.051.150
Chromstahl 1.4034, gehärtet	80.651.075	80.651.100	80.651.130	80.651.150

Stativplatten

STATIVPLATTE

Mit Gewinde M10, mit 4 verstellbaren Füßen,
Edelstahl 1.4301

Länge in mm	180	220	250
Breite in mm	100	142	142
Gewicht in g	850	1470	1670
	80.459.180	80.459.220	80.459.250



Länge in mm	285	315	330
Breite in mm	142	200	165
Gewicht in g	1900	2970	2600
	80.459.285	80.459.315	80.459.330

STATIVPLATTE

Mit Gewinde M10, Edelstahl 1.4301

Länge in mm	210	300
Breite in mm	130	150
Gewicht in g	1600	2500
	80.450.101	80.450.301



Präparier- / Mikroskopierbestecke / Sets

MIKROSKOPIERBESTECK

6-teilig gefüllt, in Kunstledertasche mit Reißverschluss

Inhalt 80.067.006

- 1 Schnittfänger, 160 mm, Breite 10 mm
- 1 Skalpell spitz, 155 mm, Schneide 40 mm
- 1 Pinzette spitz gerade, 105 mm
- 1 Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
- 1 Mikroskopierschere gerade, 115 mm
- 1 Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm



MIKROSKOPIERBESTECK

9-teilig gefüllt, in Kunstledertasche mit Reißverschluss

Inhalt 80.067.009

- 1 Skalpell spitz, 155 mm, Schneide 40 mm
- 1 Schnittfänger, 160 mm, Breite 10 mm
- 1 Rasiermesser, ausklappbar, mit Kunststoffgriff
- 1 Pinzette spitz gerade, 105 mm
- 1 Mikroskopierschere gebogen, 115 mm
- 1 Mikroskopierschere gerade, 115 mm
- 1 Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
- 1 Präpariernadel gebogen mit Kunststoffgriff, 140 mm
- 1 Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm



ANATOMISCHES BESTECK

13-teilig gefüllt, in Kunstledertasche mit Reißverschluss

Inhalt 80.067.013

- 1 Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm
- 1 Präpariernadel gebogen mit Kunststoffgriff, 140 mm
- 1 Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
- 1 Verbandschere, spitz / stumpf, 130 mm
- 1 Mikroskopierschere gerade, 115 mm
- 1 Mikroskopierschere gebogen, 105 mm
- 1 Pinzette spitz gerade, 105 mm
- 1 Pinzette stumpf gerade, 115 mm
- 1 Skalpell spitz, 130 mm, Schneide 17 mm
- 1 Skalpell ballig, 130 mm, Schneide 17 mm
- 1 Skalpell, 155 mm, Schneide 40 mm
- 1 Schnittfänger, 160 mm, Breite 10 mm
- 1 Richtsonde, 140 mm



PRÄPARIERBESTECK

6-teilig bzw. 12-teilig gefüllt, in Tasche

Tasche 6-teilig	80.066.906
Tasche 12-teilig*	80.066.912
Inhalt	
1 Pulverspatel, 150 / 9 mm	80.037.150
1 Schere gerade, 100 mm	80.101.100
1 Löffelspatel, 150 mm	80.021.150
1 Skalpell, 125 mm	80.066.620
1 Schnitffänger flexibel, 150 mm	80.083.010
1 Pinzette spitz, 130 mm	80.116.130

* Die Zusammenstellung des 12-teiligen Bestecks kann individuell gestaltet werden (auf Anfrage).

**SPATELSORTIMENT**

7-teilig gefüllt, im Etui mit Druckknopf

Inhalt	80.000.105
1 Pinzette stumpf gerade, 145 mm	80.611.145
1 Mikro-Doppelspatel, 150/4 mm	80.034.150
1 Doppelspatel, 150/9 mm	80.030.150
1 Mikro-Pulverspatel, 150/4 mm	80.374.150
1 Pulverspatel, 150/9 mm	80.037.150
1 Mikro-Löffelspatel, 150/5 mm	80.025.150
1 Mikro-Löffelspatel, 150/7 mm	80.627.150

**CHEMIKERBESTECK**

4-teilig gefüllt, im Etui mit Druckknopf

Inhalt	80.000.110
1 Pulverspatel, 150/9 mm	80.037.150
1 Mikro-Pulverspatel 130/4 mm	80.374.130
1 Schere spitz/stumpf, 130 mm	80.103.130
1 Pinzette spitz gerade, 130 mm	80.613.130

**MIKROSKOPIERBESTECK**

5-teilig bzw. 7-teilig gefüllt, im Holzkasten

Kasten 5-teilig	80.066.805
Kasten 7-teilig*	80.066.807
Inhalt	
1 Schere gerade, 100 mm	80.101.100
1 Präpariernadel gebogen, 150 mm	80.085.150
1 Präpariernadel gerade, 150 mm	80.084.150
1 Pinzette, spitz gerade, mit Führungsstift, 115 mm	80.311.115
1 Skalpell, 125 mm	80.066.601

* Die Zusammenstellung des 7-teiligen Bestecks kann individuell gestaltet werden (auf Anfrage).



PINZETTENSET

4-teilig gefüllt, im Etui mit Druckknopf

Inhalt	80.000.120
1 Pinzette gerade/stumpf, 130 mm	80.011.130
1 Deckglaspinzette gebogen, 115 mm	80.015.105
1 Pinzette gerade/spitz mit Stift, 130 mm	80.311.130
1 Spezialpinzette gebogen, 120 mm	80.116.137

**MIKROSPATEL SET**

Mit Kunststoffgriffen, Edelstahl 1.4301

Set 4-teilig Inhalt	80.087.000 Länge in mm
je 1 Spatel 3, 4, 5, 6 mm Breite	150



80.087.036

80.087.035

80.087.033

80.087.034

MIKRO-PULVERSPATEL SET

Mit Kunststoffgriffen, Edelstahl 1.4301

Set 4-teilig Inhalt	80.087.300 Länge in mm
je 1 Spatel 3, 4, 5, 6 mm Breite	150



80.087.373

80.087.374

80.087.376

80.087.375

EDELSTAHL-WERKZEUG-SATZ

Für Labor und Industrie, 24-teilig im Koffer

Koffer 24-teilig Inhalt	80.000.200 Größe in mm
1 Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff	
je 1 6-kant-Steckschlüssel- Einsatz SW	4/4,5/5/5,5/6 7/8/9/10/11 12/13/14
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant- Profil SW	3/4/5/6/8
je 1 Verlängerung	55/147
1 Handgriff mit Vierkant und 2-Komponenten-Griff	134
1 Griff mit Gleitstück	115
1 Kardangelen	



Stativstäbe / DreifüÙe / Klemmen / Stativringe

STATIVSTAB

Stab Ø ca. 12 mm, Edelstahl 1.4305



Stablänge in mm	450	500	600	750	1000	1250	1500
Gewinde M10	80.240.204	80.240.205	80.240.206	80.240.207	80.240.208	80.240.209	80.240.210
ohne Gewinde	80.241.204	80.241.205	80.241.206	80.241.207	80.241.208	80.241.209	80.241.210

DREIFUSS

Zerlegbar, 210 mm hoch, Edelstahl

Ring Innen Ø in mm	100	120	140	160	180
	80.493.100	80.493.120	80.493.140	80.493.160	80.493.180



VERLÄNGERUNG FÜR DREIFÜÙE

Bis zur Gesamthöhe von 370 mm

Satz	
à 3 Stück	80.497.370



KLEMME

Stabile Lappenschraube, Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert, mit Kork ausgelegt



Spannweite in mm	25	40	60
	80.450.625	80.450.640	80.450.660

KLEMME MIT MUFFE

Stabile Lappenschrauben, Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert, mit Kork ausgelegt



Spannweite in mm	25	40	60
	80.451.625	80.451.640	80.451.660



BÜRETTEKLEMME

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert,
3-Finger, mit Gummiüberzug

einfach mit Stab

80.456.000




UNIVERSALKLEMME

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert,
4-Finger-Backen, mit Kork ausgelegt

Spannweite in mm

90

80.470.000




UNIVERSALKLEMME

Zinkdruckguss, 4-Finger-Backen,
mit Kork ausgelegt

Spannweite in mm

90

80.400.000



UNIVERSALKLEMME SCHWENKBAR

Zinkdruckguss, 4-Finger-Backen,
mit Kork ausgelegt

Spannweite in mm

80

80.410.000

DOPPELMUFFE

Stabile Lappenschrauben,
Edelstahl 1.4301

Spannweite in mm

13

80.450.000



SCHWERER STATIVRING

Stabstahl 8 mm,
Edelstahl 1.4301



Innen Ø in mm

50

70

100

130

160

mit Stab

80.280.050

80.280.070

80.280.100

80.280.130

80.280.160

mit Muffe

80.281.050

80.281.070

80.281.100

80.281.130

80.281.160

mit Stab, vorne offen, Gummiüberzug

80.283.050

80.283.070

80.283.100

80.283.130

80.283.160

mit Muffe, vorne offen, Gummiüberzug

80.284.050

80.284.070

80.284.100

80.284.130


80.284.160

Drahtnetze / Drahtdreiecke / Rasierer

DRAHTGEWEBE MIT RAHMEN

Edelstahl 1.4301, Maschen: 0,6 x 2,0 mm,
feinmaschiges Zentrum: hitzebeständiger Edelstahl


Kantenlänge in mm	135	155	175	195
	80.247.935	80.247.955	80.247.975	80.247.995



DRAHTGEWEBE AUS EDELSTAHL DRAHT

Edelstahl 1.4301, mit umgelegten Kanten, Maschen: 0,6 x 2,0 mm

Kantenlänge in mm	115	135	155	175	195
	80.247.815	80.247.835	80.247.855	80.247.875	80.247.895



DRAHTDREIECK

Edelstahl 1.4301, mit Ton-Rohren

Schenkellänge in mm	40	50	60	70
	80.257.404	80.257.405	80.257.406	80.257.407



RASIERMESSER

Lange, auswechselbare Klinge, inkl. 10 Ersatzklingen

mit Kunststoffgriff



80.066.071

RASIERMESSER

Lange, auswechselbare Klinge, inkl. 10 Ersatzklingen

mit Metallgriff



80.066.072

ERSATZKLINGEN

Für 80.066.071 und 80.066.072

10 Stück



80.066.073

Skalpelle / Präpariernadeln

ANATOMISCHES SKALPELL Chromstahl 1.4034



Länge in mm 125

80.066.601

ANATOMISCHES SKALPELL Chromstahl 1.4021



Länge in mm 125

ballig 80.066.610

spitz 80.066.620

PRÄPARIERNADEL Edelstahl



Mit Kunststoffgriff

gerade 80.064.140

gebogen 80.065.140

Lanzette 80.066.140

PRÄPARIERNADEL Edelstahl



Mit Naturholzgriff

gerade 80.064.141

gebogen 80.065.141

PRÄPARIERNADEL Edelstahl




Mit Edelstahlgriff

gerade 80.084.150

gebogen 80.085.150

Lanzette 80.086.150

Nadeln / Abstrichösen / Kleinmaterial



NADEL Edelstahl

Länge in mm	50
Lanzette	80.268.004
Nadel, gerade	80.268.005
Nadel, gebogen	80.268.006

ABSTRICHÖSE Heizleiterdraht, hitzebeständig, Ø 0,6 mm



Ø Öse in mm	1,5	2,5	4,0
50 mm lang	80.268.001	80.268.002	80.268.003
75 mm lang	80.268.011	80.268.012	80.268.013

Heizleiterdraht, 1000 mm lang (ohne Abb.) - 80.268.025

NADELHALTER NACH KOLLE



Länge in mm	170	240
	80.267.417	80.267.424

GLASSCHNEIDEMESSER Hartmetall, mit Kunststoffgriff



Glasschneidemesser, komplett	80.267.100
Ersatzklinge 40 x 20 x 1,5 mm	80.267.101

GLASSCHREIBER Hartmetall, im Druckstift



Glasschreiber, komplett	80.104.140
Ersatznadel	80.104.040

Schraub- / Quetschhähne / Skalpellhalter

SCHRAUBHÄHNE

Nach Hoffmann, mit Klappe, Messing vernickelt



Abstand zwischen den Stangen in mm	20	25	30	40
	80.262.720	80.262.725	80.262.730	80.262.740

QUETSCHHÄHNE

Nach Mohr, Messing vernickelt



Länge in mm	50	60	70	80
	80.262.550	80.262.560	80.262.570	80.262.580

SKALPELLHALTER

Stahl verchromt



80.106.621



je 10 Klingen, passend für Skalpellhalter 80.106.621

80.106.180 80.106.190 80.106.200 80.106.210 80.106.220 80.106.230 80.106.250 80.106.255 80.106.360

SKALPELLHALTER

Stahl verchromt



80.106.523



je 10 Klingen, passend für Skalpellhalter 80.106.523

80.106.100 80.106.105 80.106.110 80.106.120 80.106.130 80.106.140 80.106.150 80.106.160

Scheren



ALLESSCHNEIDER
Mit Kunststoffgriff

Länge in mm	180
	80.109.185



UNIVERSALSCHERE
Eisgehärtet, Edelstahl rostfrei, mit Kunststoffgriff

Länge in mm	150	200
	80.109.160	80.109.200



HOBBYSCHERE
Edelstahl, großer schlagfester Kunststoffgriff

Länge in mm	170
	80.109.170



PAPIERSCHERE
Warm geschmiedet

Länge in mm	160	180	225	250
	80.101.160	80.101.180	80.101.225	80.101.250



VERBANDSCHERE
Chromstahl 1.4021

Länge in mm	130	145	160
spitz / stumpf	80.103.130	80.103.145	80.103.160
spitz / spitz	80.105.130	80.105.145	80.105.160
stumpf / stumpf	80.107.130	80.107.145	80.107.160

VERBANDSCHERE

Spitz / stumpf, warm geschmiedet



Länge in mm

130

80.101.130

VERBANDSCHERE STUMPF

Edelstahl, schlagfester Kunststoffgriff



Länge in mm

130

80.101.131

LABORSCHERE

Sehr fein, Edelstahl, schlagfester Kunststoffgriff



Länge in mm

90

80.101.092

MIKROSKOPIERSCHERE

Warm geschmiedet



Länge in mm

90

100

gerade

80.101.090

80.101.100

gebogen

80.101.091

80.101.101

SCHERE MIT SPRINGVERSCHLUSS

Edelstahl 1.4021



Länge in mm

120

Schneide 15 mm

80.101.120



VIELZWECKSCHERE

Mit Kunststoffgriff, Klingenlänge 33 mm

Länge in mm

115

80.109.161




EINRINGWEBERSCHERE

Warm geschmiedet


Länge in mm

115

80.000.112



Drahtkörbe / Hohlwaren / Schaufeln



DRAHTKORB


Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert
Drahtstärke: Rahmen 4 mm, Gewebe 1 mm
Maschenweite: 8 mm

Länge in mm	100	120	140	160	180	200	300	400
Breite in mm	100	120	140	160	180	200	200	200
Höhe in mm	100	120	140	160	180	200	200	200
	80.120.010	80.120.012	80.120.014	80.120.016	80.120.018	80.120.020	80.120.030	80.120.040

DRAHTKORB MIT DECKEL

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert

Länge in mm	180
Breite in mm	180
Höhe in mm	90
	80.121.018



DRAHTKORB MIT DECKEL UND GRIFF

Edelstahl 1.4301, elektrolytisch poliert

Länge in mm	250
Breite in mm	130
Höhe in mm	60
	80.122.025



INSTRUMENTENSCHALE

Edelstahl 1.4301

Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	
170	110	20	80.701.217
200	120	20	80.701.220
220	140	28	80.701.222
240	180	30	80.701.224
260	180	30	80.701.226
280	180	30	80.701.228
310	210	40	80.701.230
350	250	40	80.701.235
420	280	50	80.701.242
520	340	50	80.701.252





SCHALE MIT RAND

Edelstahl 1.4301

Inhalt in ml	200	400	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	11000
Höhe in mm	65	45	90	115	120	120	135	135	160	180
Ø mm	105	155	175	217	245	286	315	320	350	395
	80.705.100	80.705.150	80.705.180	80.705.240	80.705.260	80.705.270	80.705.300	80.705.330	80.705.360	80.705.410



NIERENSCHALE

Edelstahl 1.4301

Länge in mm	170	250	275
Inhalt in ml	250	500	750
	80.708.170	80.708.250	80.708.275



ABDAMPFSCHALE

Edelstahl 1.4301

Inhalt in ml	100	175	400
Höhe in mm	25	25	25
Ø in mm	75	100	150
	80.870.070	80.870.100	80.870.150



BECHER

Molybdän-legiert, Edelstahl 1.4404

Inhalt in ml	100	250	500	1000	2000	3000	5000
Höhe in mm	65	80	110	130	180	180	210
Ø in mm	55	65	80	100	120	150	180
A Bördelrand, glatt	80.075.100	80.075.250	80.075.500	80.075.001	80.075.002	80.075.003	80.075.005
B mit Ausguss	80.070.100	80.070.250	80.070.500	80.070.001	80.070.002	80.070.003	80.070.005
C glatter Bördelrand mit Henkel	80.078.100	80.078.250	80.078.500	80.078.001	80.078.002	80.078.003	80.078.005
D mit Ausguss und Henkel	80.077.100	80.077.250	80.077.500	80.077.001	80.077.002	80.077.003	80.077.005



SANDBAD-SCHALE

Mit flachem Boden, Edelstahl 1.4301

Inhalt in ml	20	35	60	85	125	250	500	1000	2000	5000
Höhe in mm	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120
Ø mm	40	50	60	70	80	100	120	160	200	250
	80.074.020	80.074.035	80.074.060	80.074.085	80.074.125	80.074.250	80.074.500	80.074.001	80.074.002	80.074.005

KRISTALLIER-SCHALE

Hohe Form, Molybdän-legiert, Edelstahl 1.4404

Inhalt in ml	500	1000	2000	5000
Höhe in mm	55	70	105	160
Ø in mm	150	140	160	200
	80.072.500	80.072.001	80.072.002	80.072.005



TRICHTER MIT GRIFF UND LUFTRILLE

Edelstahl 1.4301

Höhe in mm	65	115	125	140	180	210	250
Ø in mm	50	80	100	120	150	200	240
	80.785.050*	80.785.080*	80.785.100	80.785.120	80.785.150	80.785.200	80.785.250



*ohne Griff



CHEMIKALIENSCHAUFEL

Edelstahl 1.4301

Inhalt in cm ³	120	450	1000	1500	2500
Ø in mm	50	75	100	120	150
Schaufellänge in mm	100	150	200	230	250
Grifflänge in mm	95	105	105	105	105
	80.758.050	80.758.075	80.758.100	80.758.120	80.758.150

CHEMIKALIENSCHAUFEL

Aluminium

Länge in mm	Inhalt in ml	
160	75	80.748.160
185	113	80.748.185
210	210	80.748.210
250	300	80.748.250
265	410	80.748.265
310	650	80.748.310
350	1100	80.748.350
400	1870	80.748.400
430	2580	80.748.430



GRADUIERTE MENSUR

Edelstahl 1.4301, schwere Ausführung

Inhalt in ml	1000	1500	2000
Höhe in mm	140	170	170
Ø in mm	100	110	130
	80.718.100	80.718.150	80.718.200



EIMER

Edelstahl 1.4301, graduiert, mit glattem Boden

Inhalt in l	6	10	12	15
Eimer	80.730.006	80.730.010	80.730.012	80.730.015
Deckel	80.731.006	80.731.010	80.731.012	80.731.015



Sicherheitsinstrumente

SICHERHEITS-SCHNEIDGERÄT
Mit auswechselbarer Klinge, beim Ablegen des Geräts zieht eine Feder die Klinge automatisch zurück. GS-geprüft



Schneidergerät	80.102.152
Ersatzklingen Satz à 10 Stück	80.102.052

SICHERHEITS-KORKSCHNEIDEMESSER
Stabile abgerundete Klinge, Reduzierung der Verletzungsgefahr durch Sicherheits-Kunststoffgriff



Länge in mm	225
Klingenlänge in mm	90
	80.266.225





Messer

KERAMIKMESSER

Bruchstabilisiert, säurebeständig, korrosionsfrei,
sehr leicht, antimagnetisch, spülmaschinengeeignet



Klingenlänge in mm	85	90	120	150
	80.199.001	80.199.002	80.199.003	80.199.004

LABORMESSER



Klingenlänge in mm	60	80	85
schwarzer Griff, glatte Schneide	80.199.006		
weißer Griff, glatte Schneide	80.199.033		
schwarzer Griff, glatte Schneide			80.199.115
schwarzer Griff, Wellenschliff		80.199.049	

LABORMESSER DER SERIE „PROFI“

Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl 1.4116, durchgängig geschmiedet, eisgehärtet,
Handabzug, POM-Kunststoffgriff

FILIER- UND SCHINKENMESSER



Klingenlänge in mm	150	180	200	260
Filiermesser, flexibel	80.192.053	80.192.056		
Schinkenmesser	80.192.035		80.192.036	80.192.037
Schinkenmesser schmal				80.192.052

KOCHMESSER



Klingenlänge in mm	100	150	200	310
	80.192.070	80.192.040	80.192.041	80.192.043

AUSBEINMESSER



Klingenlänge in mm	120	130	150
	80.192.064	80.192.039	80.192.049



SPICKMESSER

Klingenlänge in mm	90	120
	80.192.032	80.192.033



LABORMESSER

Klingenlänge in mm	90
	80.192.031



mit Kullen



ohne Kullen

SANTOKUMESSER

Klingenlänge in mm	180
mit Kullen	80.192.069
ohne Kullen	80.192.068



HACKBEIL

Klingenlänge in mm	150	180
	80.180.530	80.180.531

WETZSTAHL



Wetzstahl

Wetzstahl mit Diamantbeschichtung

Länge in mm	260
Wetzstahl	80.181.086
Wetzstahl mit Diamantbeschichtung	80.181.067

Eine große Auswahl an weiteren Messern und Serien
finden Sie unter www.rsg-solingen.de

Brenner/ Reagenzglasgestelle

GASBRENNER NACH BUNSEN

	Luftregulierung	Luftregulierung / Nadelventil
Propangas	80.253.020	80.253.120
Erdgas	80.253.030	80.253.130



GASBRENNER NACH BUNSEN

Mit Luftregulierungshülse, Gasregulierung durch Hahn, mit Sparflamme

Propangas	80.253.620
Erdgas	80.253.630



SPIRITUSBRENNER AUS EDELSTAHL

Inhalt ca. in ml	60
mit Dochtregulierung und Verschlusskappe	80.253.000
Ersatzdocht	80.253.001




Weitere Brenner auf Anfrage.

REAGENZGLASGESTELL

100 Löcher, 1.4301 elektrolytisch poliert

Abmessungen in mm	
200 x 200 x 70	80.117.100



REAGENZGLASGESTELL

Stapelbar, Edelstahl 1.4301

Breite in mm	110	220	220	220	155	188	220	220
Tiefe in mm	110	110	115	115	78	95	115	115
Höhe in mm	40	40	63	63	50	58	63	63
Anzahl der Löcher	25	50	32	15	50	50	50	45
Loch Ø in mm	17,5	17,5	22	30	12,5	14,5	17,5	19
	80.117.025	80.117.050	80.117.032	80.117.015	80.117.051	80.117.052	80.117.053	80.117.054

Ihr Logo auf unseren Produkten – Wir machen es möglich!

Werben Sie mit Ihrem guten Namen – wir liefern Ihnen die passenden Artikel dazu. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr persönliches Logo auf unseren Produkten aufzubringen. Hinterlassen Sie bei Ihren Kunden einen bleibenden Eindruck und wählen Sie aus unseren vielfältigen Verfahren aus.



Tampondruck



Ätzung



Prägung



Lasergravur

Produktbeispiele:



Individuelle Sets – Maßgeschneiderte Lösungen!

Wir bieten Ihnen bereits einige Sets in unserem Lieferprogramm an. Sie haben andere Schwerpunkte? Wir stellen uns der Aufgabe.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Wünsche, wir finden Lösungen für Ihr individuelles Set.





RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge GmbH

Postfach 11 08 20
42668 Solingen
Deutschland

Löhdorfer Straße 169
42699 Solingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 212 6 40-0
Fax +49 (0) 212 6 40-50
Mail info@rsg-solingen.de
Web www.rsg-solingen.de

