



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2892 Montagewagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeweiß, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch und 16 Sichtlagerkästen LxBxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm. Variabel einschraubbare Etagen. Einschraubraaster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	300
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1280
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	2 x 315
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	370, 670, 970, 1270
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	60
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1420
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	740
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1530
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Ausführung</b>	mit Eurokästen
<b>Gewicht (kg)</b>	123
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976028927