

Druckluftwerkzeuge



Typ 5615



Typ 5620



Typ 6700



Typ AM 7070



Typ 7025-1



Typ 7051



Ersatzschleifband



Nadelentroster

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Grundgerät Typ 5615 mit 1 Nadelsatz: 12 Stück 3 mm Nadeln

Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen: 28 Stück 3 mm und 14 Stück 4 mm Nadeln

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Schlagzahl min. ⁻¹	Geräuschpegel	Luftanschluss	Anforderungstyp
5615	1,3	180	4000	88 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
5620	3,6	300	4500	98 dB (A)	Rp 3/8"	★ ★ ★ ★
Ersatznadelsätze						
845606	Nadelsatz Ø 3 mm für Typ 5615					
845608	Nadelsatz Ø 3 mm für Typ 5620					
845609	Nadelsatz Ø 4 mm für Typ 5620					

Blindnietpistolen

Betriebsdruck: 6 bar

Verwendung: für Aluminium- oder Kupfernieten

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/Hub	Nietkraft N	Aufnahme Niet mm	Geräuschpegel	Luftanschluss	Anforderungstyp
6700	1,6	1,2	12000	2,4/3,2/4,0/4,8/5,0	87 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

Stabschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl U/min.	Ø Spann- zange mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
AM 7070	0,6	490	300	22000	6	92 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
7025-1	0,6	475	450	22000	6	74 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
7051*	0,2	190	40	60000	3 & 1/8"	60 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
Set im Koffer inkl. Spann- zange 3 und 6 mm sowie je 5 Korund- Schleifer 3 und 6 mm								
AM 7070 S	1,15	490	300	22000	3 & 6	92 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

* Artikel wird mit Abluftschlauch geliefert.

Mini-Winkelschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. ⁻¹	Ø Spann- zange mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7100RE-1	0,4	225	300	22000	6	80 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

Bandschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Bandgeschwin- digkeit m/s	Band mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7155	0,8	520	20	10 x 330	80 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
Ersatzschleifbänder (10er Pack)							
847098	Ersatzschleifband, P040						
847045	Ersatzschleifband, P080						
847063	Ersatzschleifband, P120						
847064	Ersatzschleifband, P180						
847065	Ersatzschleifband, P240						

Schrupp-/Trennschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. ⁻¹	Teller Ø mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7166	1,6	650	750	10000	115 x 22/ 125 x 22	83 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

Stichsäge im Set

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Stichsäge mit Drehgelenk, Inline-Öler, 5 Sägeblätter 32 Zähne/Zoll & 5 Sägeblätter 24 Zähne/Zoll

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Hubzahl Hübe/min.	Hub mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
6051	0,65	220	9500	10	80 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★



Inline Druckregler, Filter und Öler ab Seite 626



Pneumatik-, Hydraulik- & Kompressoren-Öl auf Seite 1048

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.