



## ■ TEGERA® INFINITY 8815R



Entdecke mehr

## ULTRAWEICHER, DÜNNER SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH KL. F

Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse F, geeignet für Präzisionsarbeiten. Ultraleicht dank 18-gg-Faser mit CRF® Omni Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt. Einzelhandelsverpackung mit informativem Hängeetikett, um Kunden bei der Auswahl im Geschäft zu unterstützen.

## HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Besonders bequem
- Geschmeidig
- Robust

## EIGENSCHAFTEN

- Weich
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Dünn
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

schnittwunden, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz, austrocknung, rissiger haut

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

montagearbeiten, bauarbeiten, tischlerarbeiten, feinmontagearbeiten, glasindustriearbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, metallarbeiten, papierindustriearbeiten, reparaturarbeiten, blecharbeiten, ladenarbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, retail

**ART DER ARBEIT**

Allround

**EIGENSCHAFTEN**

TYP **Schnittschutzhandschuhe**

KATEGORIE **Cat. II**

KOLLEKTION **Infinity**

FUTTERMATERIAL **18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE,**

**Nylon, Spandex**

FINGERSPITZENGEFÜHL **5**

PROFILFORM **Schaum-Griffmuster**

FARBE **Grau, Gelb**

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON **6/72**

VERPACKUNGSARTEN **Anhängeetikett mit Eurolochung**

BESCHICHTUNG **Handfläche beschichtet**

BESCHICHTUNGSMATERIAL **Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU**

STULPENMODELL **Strickbündchen**

MATERIAL STULPE **Textil**

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

**Schnittbeständigkeit Klasse F**

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: **31.2 N**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

**HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Wolframfaden, Elasthan**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL  
**Nitril**

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



**EIGENSCHAFTEN**



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8815R-6	7340118414607
7	8815R-7	7340118414751
8	8815R-8	7340118414904
9	8815R-9	7340118415055
10	8815R-10	7340118415208
11	8815R-11	7340118415352

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com