

## Rollcart chariot à étagères ESD

force 300 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 790 x 490  
mm, plateau(x) en bois,  
électroconducteur, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL5010 bleu  
gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158363

## Rollcart Chariot à plateaux antistatiques

### Avec poignée droite

chariot à étagères ESD

- force 300 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 790 x 490 mm
- hauteur x longueur x largeur 810 x 990 x 500 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

## Détails techniques

appareil de manutention    chariot de manutention

matériau de finition    soudé

type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	oui
charge	300 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	790 mm	Sens de la poignée	horizontal
largeur de plateau	490 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	matériau de boîtier	acier
exécution plateau(x)	électroconducteur	Diamètre de roue	125 mm
Rebord de tableau	acier	roulement	roulement rainuré à billes
Hauteur du bord	15 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	810 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	990 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	500 mm	Poids	22 kg
matériau	acier		