

Cemo Akku-Kanisterpumpenset

Bedienung per Handhebel,
maximale Förderleistung 0,95 l/min

Artikelnummer: 225433



Cemo Kanisterpumpen-Set für ein gleichmäßiges Sprühergebnis

Akku-Kanisterpumpenset

- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Sprühlanze und PE-Kanister
- für Desinfektionsmittel
- Geeignet für Kanister
- Bedienung per Handhebel
- maximale Förderleistung 0,95 l/min
- Gewinde DIN 61 Gewinde
- Höhe x Länge x Breite 570 x 290 x 250 mm

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Stromanschluss	230 V
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Höhe	570 mm
Pumpentyp	Akku-Kanisterpumpenset	Länge	290 mm
Lagerbehälter	Kanister	Breite	250 mm
Medium	Desinfektionsmittel	WEEE-Registrierungsnummer	DE91438011
Bedienung	Handhebel	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Anschluss	DIN 61 Gewinde	Marke laut EAR-Register	Cemo
Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch, Sprühlanze und PE-Kanister	Gewicht	3 kg

max. Förderleistung l/min 0,95 l/min

Zubehör

225436



Adapterset für Akku-Kanisterpumpe

Dazu passt auch ...

200237



Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel

201012



Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz

221116



Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8

504444



Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm

525760



Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm