

## Etagenwagen

Traglast 150 kg, Mit 14 Etage(n),  
Tablettablage, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in weiß, Räder mit Polyurethan-  
Bereifung

Artikelnummer: 272256



### Etagenwagen

- Traglast 150 kg
- Mit 14 Etage(n), Tablettablage
- Höhe x Länge x Breite 1095 x 720 x 430 mm
- Etage(n) gerade
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Lieferumfang: ohne Tablett
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Bereifung Polyurethan

Wagentyp	Etagenwagen	Durchmesser Rad	100 mm
Höhe	1095 mm	Radlager	Schwenklager
Etagen Anzahl	14 Stück	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Traglast	150 kg	Material Gehäuse	Stahl
Traglast Etage	10 kg	klappbar	nein
Etagentyp	Tablettablage	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	keine	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	weiß
Länge	720 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	430 mm	Lieferumfang	ohne Tablett
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	5 Jahre
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Gewicht	22 kg

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presse, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel