

Shear 185 Ecotec mit Sicherheits-Clip

Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Präzisionsmodell mit exakterer Schneidengeometrie und höherer Standzeit und mit zusätzlicher Blechhaltefeder, die das Wegfliegen der abgeschnittenen Drähte verhindert.

Merkmale:

- geringster Kraftaufwand, da der Draht schierend durchtrennt wird
- modernste Feinstanztechnik
- optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
- höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, mit ableitenden Griffen Typ SD
- Blechhaltefeder hält abgeschnittenen Draht fest

Technische Daten:

- typischer Ableitwiderstand 10^7 - 10^9 Ohm
- Länge 138 mm
- Schneidleistung Cu 1,3 mm
- Materialstärke 2,5 mm



Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Ausführung	Gewicht g
818970	185-SD	ESD-Griffe	75
802946	185	Standardgriffe	75

Hersteller: Wetec