

## Treston

### bac compartimentable ESD

hauteur x largeur x profondeur 82 x 186 x 500 mm, en polypropylène, en noir

lot 15 pièce

Numéro d'article: 230167



TRESTON



bac compartimentable ESD

- hauteur x largeur x profondeur 82 x 186 x 500 mm
- en polypropylène
- en noir
- fond intérieur ondulé
- avec champ d'inscription à l'avant
- largeurs identiques gerbables
- résistant à la température de -20 °C à +70 °C
- résistant résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- volume de livraison : étiquettes avec protection incluses

## Détails techniques

type de récipient	bac compartimentable	gerbable	oui
norme européenne	non	champ d'inscription	champ d'inscription à l'avant

hauteur	82 mm	soubassement	intérieur ondulé
largeur	186 mm	couleur	noir
profondeur	500 mm	résistance à la température	-20 °C à +70 °C
largeur intérieure	167 mm	résistance	huile, acide, solvant
profondeur intérieure	457 mm	volume de livraison	étiquettes avec protection incl.
matériau	polypropylène	Poids	8,3 kg
conducteur d'électricité	oui		

### Cela s'adapte aussi ...

216909		Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm
221146		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 9