

Información sobre productos

35 82 145

Alicate de montaje para electrónica

DIN ISO 9655



- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Articulación machihembrada precisa
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado
- Mordazas en ángulo de 45°, semi-redondas, largas
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, templado al aceite



Información general	
Núm. de artículo	35 82 145
EAN	4003773039396
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	102 g
Dimensiones	145 x 59 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9655
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Longitud de boca (B)	35,0 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	7,5 mm
Ancho de las puntas (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Anchura de la cabeza (A)	12,0 mm
Dimensiones del ángulo	45 °

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.