

Artikelnummer: 308622

Kurzbeschreibung: ESD Steekwagen, draagvermogen 250 kg

Langbeschrijving: ESD Steekwagen, draagvermogen 250 kg: ESD-transportapparaten gaan elektrostatische ladingen tegen en beschermen elektronische componenten. Elektrisch geleidende poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Wielen met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers, stalen velg, a^m 250 mm. Zwenkwiel aanslag met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers, stalen velg a^m 200 mm. [ul] emmerbreedte: 400 mm Bladdiepte: 180 mm Buitenafmetingen: B 630 x D 450 mm Totale hoogte: 1200 mm Hoogte duwbeugel: 1200 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^m: 250 mm Eigen gewicht: 17 kg[ul]

