

Nylon Care 300 Stützklappgriff

Artikelnummer: 0300473019


Produktbild



Technische Daten

Produktgruppe	0700
Produkt	Stützklappgriff
Länge	850 mm
Durchmesser	34 mm
Material	Polyamid
Oberfläche	hochglänzend
Farbe	lieferbar in den Nylon Farben
Ausrichtung	links und rechts
Belastbarkeit	max. 100 kg

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- Nylon Care als bewährte Produktfamilie mit hoher Variantenvielfalt durch drei Serien für verschiedenste Anforderungen
- mit einstellbarer Bremse
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung und Abdeckung aus Nylon
- verdeckte Verschraubung
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfüterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449120, optional mit antibakteriellem Schutz 4449120
- nachrüstbar mit Funksender 0449010
- TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert
- CE-zertifiziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- das Montageset ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen

