

LG Prof. Display 55VM5B-B



Bildschirmdiagonale (Zoll)	55
Bildschirmdiagonale (cm)	139
Panel-Technologie	IPS
Lebensdauer des Panels (h)	60000
Display-Typ	LED
Entspiegelungsgrad	10% Haze
Design	Digital signage flat panel
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Hochformat	Ja
Stegbreite (BtB) (mm)	1,8
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HD-Typ	Full HD
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Native Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	500
Reaktionszeit (ms)	8
Kontrastverhältnis	1400:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	500000:1

Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Touchscreen	Nein
Anzahl DVI-D Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
HDMI-In	1
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
HDCP	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)	1
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB-Version	2.0/3.0 (3.1 Gen 1)
RS-232C	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Fernbedienung (IR) input	1
WLAN	Ja
Unterstützte Video-Modi	1080p
VESA-Halterung	Ja
VESA Montageadapter (mm)	600 x 400
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen	19
OPS-Slot	Optional m. Kit
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (typisch) (W)	150
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	150
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,7
Stromverbrauch (aus) (W)	0,5
Betriebsanleitung	Ja
Fernbedienung	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort,LAN (RJ-45),RS-232
Montageset	Ja

Batterien enthalten	Ja
Energy Star-zertifiziert	Ja
Zertifizierung	UL / cUL / CB / TUV / KC AnFCC Class "A" / CE / KCC
Produktfarbe	Schwarz
Bezel Weite (top) (cm)	0,9
Bezel Weite (bottom) (cm)	0,9
Breite (mm)	1211,4
Höhe (mm)	682,2
Tiefe (mm)	86,5
Gewicht (g)	18600
Gewicht (kg)	18,6
Verpackungsbreite (mm)	1353
Verpackungshöhe (mm)	855
Verpackungstiefe (mm)	263
Paketgewicht (kg)	25,3
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	10 - 80