

## Produktinformation

# 97 53 04 SB

## Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Mit Seiteneinführung



- Geringere Griffweite
- Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss
- Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm<sup>2</sup> oder 2 x AWG 12
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 53 04 SB                |
| EAN                | 4003773030270              |
| Zange              | brüniert                   |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 440 g                      |
| Abmessungen        | 180 x 96 x 24 mm           |
| REACH- Konformität | enthält SVHC               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Anwendung                   | Aderendhülsen                  |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Nester           | 1                              |
| AWG                         | 28 — 6                         |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten