

Gmöhling Alu-Kastenwagen

Traglast 250 kg, Inhalt 560 l, Höhe x Länge x Breite 870 x 1280 x 680 mm, Deckel anscharniert, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 524621



GMÖHLING



Gmöhling Alu-Kastenwagen

mit Deckel

Alu-Kastenwagen

- Traglast 250 kg
- Inhalt 560 l
- Höhe x Länge x Breite 870 x 1280 x 680 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Deckel anscharniert
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	ja
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel Funktion	anscharniert
Material	Aluminium	abschließbar	nein

Traglast	250 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	870 mm	Bereifung	Vollgummi
Länge	1280 mm	Radlager	Rollenlager
Breite	680 mm	Rad-Ø	125 mm
Inhalt	560 l	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Radanordnung	rechteckig
Wand Ausstattung	umlaufende Sicken	Gewicht	31 kg
Seitenwand	fix		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm