



Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L



Ø 32
in Stahl

2

Handbohrmaschine EHB 32/4.2



Ø 32
in Stahl

4

Die Drehmomentstarken

ANWENDUNG:

- Hand- oder ständergeführtes Bohren und Schrauben (EHB 32/2.2 R R/L) in Holz, Aluminium, Stahl
- Antriebsmotoren für Spezialanwendungen
- Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau

MERKMALE:

- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung (EHB 32/2.2 R R/L) – maximaler Schutz der Maschine
- Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung (EHB 32/2.2 R R/L) – optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
- Morsekegelaufnahme – vielseitige Werkzeugaufnahme



TECHNISCHE DATEN

EHB 32/2.2 R R/L

Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	60-140/200-470 min ⁻¹
max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	100/60/32 mm
Rechts-/Linkslauf	ja
Werkzeugaufnahme	MK 3
Spannhalsdurchmesser	65 mm
Gewicht	6,4 kg

Bestellnummer 0152H000

Lieferumfang im Karton
inkl. Austreibkeil MK 3

TECHNISCHE DATEN

EHB 32/4.2

Leistungsaufnahme	1.700 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	110/175/245/385 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	215/330/460/680 min ⁻¹
max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	100/60/32 mm
Rechts-/Linkslauf	nein
Werkzeugaufnahme	MK 3
Spannhalsdurchmesser	65 mm
Gewicht	6,9 kg

Bestellnummer 0154A000

Lieferumfang im Karton
inkl. Austreibkeil MK 3

