



# Die WT Lötstationen schaffen alles.

## Hohe Flexibilität für vielseitige Anwendungen - die WT -Linie

Sie sind füreinander bestimmt. Wellers kompakte, anwenderfreundliche Suite aus Löt- und Nachbearbeitungsprodukten der WT-Linie passen sehr gut zusammen und geben Ihnen genau den Platz am Arbeitstisch, den Sie so dringend brauchen.

Stapelbare, intelligente Versorgungseinheiten. Drehbare Sicherheitsablagen, die miteinander verbunden werden können. Bequeme und sichere Ablage der Lötspitzen. Eine schlanke Spitze mit 90 Watt. Mikrolötfunktion. Rückwärtskompatibilität für mehr als 1.000 Kombinationen aus Spitzen/Werkzeugen.

Technische Daten		WT 1	WT 1H	WT 2M	WTHA 1
Abmessungen	L x B x H	150 x 130 x 101 mm 5.91 x 5.12 x 3.98 in			210 x 160 x 125 mm 8.30 x 6.30 x 4.90 in
Sicherung	230 V (mA) 120 V (A)	T500 T1	T800 T1,6	T0,8 T1,6	T4 A T8 A
Gewicht		1,9 kg	1,9 kg	2,92 kg	3,0 kg
230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz					
Stromverbrauch		90 W	150 W		900 W
Sicherheitsklasse		I. Antistatisches Gehäuse III. Lötwerkzeug			I. Antistatisches Gehäuse
Gegen elektrostatische Entladung geschützt		Ja			
Temperaturbereich l/min 5 - 60		50 °C – 450 °C / 550 °C			50 °C – 600 °C
Temperaturgenauigkeit		± 9 °C / ± 17 °F			± 30 °C / ± 54 °F
Temperaturstabilität		± 2 °C / ± 4 °F			
Luftstrom		–			100 l (expandierte Heißluft)

**Weller**<sup>®</sup>

[weller-tools.com](http://weller-tools.com)