

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel

AK-340106-050-S
EAN 4016032450290



DisplayPort Anschlusskabel, Typ DP St/St, 5.0m, m/Sperre, UHD 8K, DP 1.3/1.4, sw

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

- Übertragungsrate: bis zu 32,4 GBit/s
- Unterstützt bis zu 4K/2K@120Hz (Ultra HD) Auflösung
- Unterstützt bis zu 5K@60Hz (Ultra HD) Auflösungen
- Unterstützt bis zu 8K@60Hz (Ultra HD) Auflösungen

- Unterstützte Video Auflösung: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
- Farbtiefe: 24bit RGB
- Unterstützt 1-8 Audio Kanäle für die Audioübertragung
- Audio Abtastfrequenzen: 32-192 kHz mit max. Bitrate von 4.608 kB/s
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Plug & Play Installation
- DisplayPort Version: 1.3 / 1.4
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Auflösung max.: 7680 x 4320 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Kontaktfläche: vernickelt
- Länge: 5 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	25	11,00	45,00	34,00	28,00	42.840,00
Innen-VPE	5	2,20	42,00	30,00	27,00	3.938,00
Einzel-VPE	1	0,44	30,00	4,00	22,00	2.640,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,40	17,50	3,00	15,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

