



NH-SICHERUNGSEINSATZ GL/GG
 +SPANNUNGSFUEHREND.GRIFFLASCHEN MIT
 STIRNKENNMELDER GR.0, 20A, AC 500V/DC 440V

Abbildung ähnlich

| Ausführung | | |
|---|----|-----------------------------------|
| Produkt-Markename | | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | | NH-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | | mit Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | | korrosionsfrei, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | | NH-Sicherungseinsatz |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | | NH0 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | | gG |
| Leistungsschalter / Grundtyp | | 3NA3 |
| Montageart | | Spannungsführende Griffflaschen |
| Schutzart und Schutzklasse | | |
| Schutzart IP | | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| Schaltvermögen | | |
| Schaltvermögen Strom | | |
| • bei DC / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | kA | 25 |
| • gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | kA | 120 |
| Verlustleistung | | |
| Verlustwirkleistung | | |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W | 2,3 |

| Strom | | |
|--|---|----|
| Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel | A | 19 |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | A | 20 |

| Mechanischer Aufbau | |
|---------------------|----------------------------------|
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |

| Umgebungsbedingungen | | |
|--------------------------------|----|---------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | | |
| • minimal | °C | -5 |
| • maximal | °C | 40 |
| • während Lagerung / Anmerkung | | Luftfeuchte 90% bei 20°C |
| Umweltkategorie | | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |

| Approbationen Zertifikate | | |
|---------------------------|--|---|
| Betriebsmittelkennzeichen | | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | | F |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|



KEMA



GOST



VDE



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

| Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3NA3007>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NA3007/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NA3007

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015