



Beschreibung:

Enghalsflaschen 50 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

- ideal zur Aufbewahrung von Proben
- leicht quetschbar und dabei formbeständig
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ersatzteil: Verschluss
- Durchmesser $d=37,5$ mm / Höhe $h=86$ mm (ohne Verschluss)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 12,9 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = 18 mm

Informationen:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 422400 |
| GTIN | 4007228422405 |
| Zolltarif | 39233010 |
| Verpackungseinheit (VE) | 30 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Farbe | natur |
| Volumen in L | 0,05 |
| Gewicht (kg) | 0,01 |
| T x B x H (mm) | 38 x 38 x 86 |

Umverpackung

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Inhalt in Stück | 30 |
| T x B x H (mm) | 250 x 250 x 85 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | 0,425 |
|-----------------------|--------------|

Palette

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Anzahl an Kartons | 336 |
| T x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 0,83 |

| | |
|------------------|--------------|
| Kartons pro Lage | 42 |
| Gewicht (kg) | 162,8 |