

Handwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 820 x 650 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, 2 Räder, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 272231

Handwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 650 mm
- Höhe x Länge x Breite 900 x 1600 x 910 mm
- Deichsel mit Schiebegriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- 2 Räder
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung parallel
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Plattform	durchbrochen
Wagentyp	Handwagen	Material Plattform	Holz
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenlänge	820 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	650 mm	Radanordnung	parallel
Material	Stahl	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Farbe	schwarz

Lenkstange	ja	Anlieferung	zerlegt
Deichsel	mit Schiebegriff	Garantie	5 Jahre
Länge	1600 mm	Gewicht	19 kg
Breite	910 mm		

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215917		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 200 x 140 x 140 mm, passend für 10 DVD's
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße