

Rollcart Gitter-Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm, Höhe x Länge x Breite 1045 x 1150 x 720 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158217

Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg

Gitter-Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm
- Höhe x Länge x Breite 1045 x 1150 x 720 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Drahtabmessung	50 x 50 mm
Wagentyp	Gitter-Kastenwagen	Schiebebügel	1 Stück

Material	Stahl	Deckel	nein
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	975 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	675 mm	Rad-Ø	200 mm
Höhe	1045 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1150 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	720 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	MDF	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Gewicht	50 kg
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar		

Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---